

PHILIPS

Lumânare (intensitate reglabilă)

LED

4W (25 W)

E14

Lumină caldă

Cu reglarea intensității luminoase



8718696453742



Lumina potrivită creează momentul

Lumânările Philips cu lumină caldă și cu reglarea intensității luminoase oferă o experiență nouă pentru LED-urile cu intensitate reglabilă. Deoarece intensitatea luminoasă a acestor lumânări Philips poate fi redusă la tonurile calde ale becurilor tradiționale, poți să treci de la iluminatul funcțional zilnic la atmosfere atrăgătoare și confortabile.

Lumină de înaltă calitate

- Află despre lumină
- Concepute pentru confortul ochilor dvs.
- Design optic special care creează efect de lumină strălucitoare

Alege o soluție de durată

- Fără radiații ultraviolete sau infraroșii
- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani
- Avantajos pentru portofel și pentru planetă

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru instalațiile decorative

Lumină dincolo de iluminare

- Reglare până la o strălucire caldă

Repere

Află despre lumină



Temperatura de culoare: lumina poate avea diferite temperaturi de culoare, măsurate în unități denumite Kelvin (K). Becurile cu o valoare Kelvin scăzută produc o lumină caldă, mai relaxantă, în vreme ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină rece, mai energizantă. IRC: indicele de redare a culorilor (IRC) este folosit pentru a descrie efectul unei surse de lumină asupra aspectului culorii. Lumina naturală a soarelui are un indice IRC de 100. Indicele IRC al becurilor cu LED de la Philips este întotdeauna mai mare de 80, ceea ce asigură un aspect real și natural al culorilor.

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pălpâire. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Efect strălucitor



Cu designul său transparent, elegant și tehnologia cu LED inovatoare, acest bec decorativ produce un efect de lumină caldă, strălucitoare, adăugând o notă de liniște atmosferei din locuința ta.

Nu există radiații ultraviolete sau infraroșii




Această lumină nu are o componentă infraroșie, așadar nu radiază căldură. Mai mult, nu are nici o componentă ultravioletă. Grație acestor două caracteristici, lumina nu va cauza decolorarea materialelor și a altor obiecte.

Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Economie de energie de până la 80%



Tehnologia cu LED economisește până la 80% din energie comparativ cu un bec standard. Prin urmare, se amortizează de la sine și economisește bani, an după an. În plus, contribuie la protejarea mediului înconjurător.

Perfect pentru instalația decorativă



Lumânări cu LED de la Philips pentru iluminat modern, destinate instalațiilor decorative, precum candelabre, ventilatoare de plafon, benzi de toaletă și stâlpi de iluminat.

Reglarea WarmGlow a intensității luminii



Cu acest bec cu putere variabilă, puteți regla intensitatea de la o lumină caldă de 2700 K la o lumină de 2200 K. Cu cât intensitatea este mai redusă, cu atât lumina este mai caldă.

Specificații

Caracteristici

- Formă: Lumânare
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Formă lampă: Lumânare nedirecțională
- Soclu: E14

Dimensiunile becului

- Înălțime: 12,9 cm
- Lățime: 3,8 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 a
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 0.7
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

- Aplicație: Lumină strălucitoare
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2200–2700 K
- Categorie culoare lumină: Alb cald, De la alb cald la extrem de cald
- Flux luminos nominal: 250 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 25 mA

Informații ambalaj

- Familie de produse: Lumină caldă, Confort pentru ochi

Consum de energie

- Factor de putere: 0.7
- Tensiune: 220–240 V
- Putere: 4 W
- Putere echivalentă: 25 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A+

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 12,9 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 250 lm
- Putere nominală: 4 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50–60 Hz

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696453742
- Greutate netă: 0,068 kg
- Greutate brută: 0,089 kg
- Înălțime: 16,600 cm
- Lungime: 4,200 cm
- Lățime: 10,000 cm
- Număr material (12NC): 929001139917



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.641

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com