

PHILIPS

Đèn chùm

LED

3,5 W (25 W)

E27

Ánh sáng trắng ấm

220-240 V



8718696484784



Trải nghiệm đèn LED ánh sáng trắng ấm

Bóng đèn LED Philips cung cấp ánh sáng trắng ấm áp dịu mắt, thời gian sử dụng cực dài và khả năng tiết kiệm năng lượng cao ngay tức thời. Với thiết kế trang nhã và thuần khiết, bóng đèn này là sự thay thế hoàn hảo cho các bóng đèn sợi đốt dạng mờ

Sự lựa chọn bền vững

- Bền lâu đến 15 năm
- Mức tiêu thụ năng lượng rất thấp; tiết kiệm ít nhất 80%

Tạo không khí ấm áp

- Độ hoàn màu cao (CRI > 80) cho màu sắc sống động

Ánh sáng vượt trội

- Chiếu sáng tức thời ngay khi bật

Những nét chính

Bền lâu đến 15 năm

Với tuổi thọ lên tới 15.000 giờ, đèn LED Philips sẽ đảm bảo bầu không khí mà bạn mong muốn có thể bền lâu đến 15 năm.*

Mức tiêu thụ năng lượng rất thấp



Bằng cách thay thế các bóng đèn truyền thống bằng bóng đèn LED của Philips, ngay lập tức bạn sẽ tiết kiệm năng lượng đáng kể đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.

Độ hoàn màu cao (CRI>80)



Chỉ số truyền màu (CRI) được dùng để mô tả hiệu ứng của một nguồn sáng trên diện mạo màu. Ánh sáng ngoài trời tự nhiên có CRI là 100 và được dùng làm tiêu chuẩn so sánh đối với tất cả các nguồn sáng khác. CRI của các bóng đèn LED Philips luôn cao hơn 80, gần với giá trị nguồn ánh sáng mặt trời, phản ánh mức độ chân thật và tự nhiên của màu sắc.

Chiếu sáng tức thời ngay khi bật

Không cần chờ đợi: Bóng đèn LED của Philips cung cấp toàn bộ độ sáng ngay khi bạn bật.

Các thông số

Đặc điểm

- Hình dạng: Đèn chùm
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Ổ cắm: E27
- Mã hình dạng đèn: P45

Kích thước đèn

- Chiều cao: 8,7 cm
- Chiều rộng: 4,5 cm

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 0.7
- Tuổi thọ danh định: 15.000 h
- Số chu kỳ bật/tắt: 50.000

Đặc điểm chiếu sáng

- Ứng dụng: Ánh sáng dễ chịu, Ánh sáng dịu, Ánh sáng cơ bản
- Góc chiếu: 180 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 3000 K
- Danh mục màu ánh sáng: Ánh sáng trắng ấm
- Quang thông danh định: 250 lm
- Thời gian khởi động: 0.5 s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: Sáng hết công suất tức thì

Những thông tin khác

- EyeComfort: Có

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 32 mA

Thông tin đóng gói

- Dòng sản phẩm: Dịu mắt

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 3,5 W
- Công suất tương đương: 25 W

Giá trị định mức

- Tuổi thọ định mức: 15.000 h
- Quang thông định mức: 250 lm
- Công suất định mức: 3.5 W

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC – sản phẩm: 8718696484784
- Trọng lượng thực: 0,034 kg
- Tổng trọng lượng: 0,049 kg
- Chiều cao: 9,600 cm
- Chiều dài: 4,600 cm
- Chiều rộng: 4,600 cm
- Mã số chất liệu (12NC): 929001160707



Ngày phát hành:
2023-11-10
Phiên bản: 0.681

© 2023 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com