



PHILIPS
LED
실내 조명
3W(25W)
E27
주백색
220-240V



8718696484807

뛰어난 품질의 밝은 LED 조명

뛰어난 품질의 밝은 LED 조명

지속 가능한 선택

- 최대 15년 간 지속
- 매우 낮은 에너지 소비량; 최소 80% 절약

따뜻한 분위기 조성

- 생생한 색깔을 위한 높은 연색성 (CRI 80)

조명 이상의 빛

- 전원을 켜는 즉시 점등

PHILIPS

주요제품

최대 15년 간 지속

최대 수명 15,000시간의 이 필립스 LED 램프로 최대 15년 동안 원하는 분위기를 분위기를 연출할 수 있습니다.

매우 낮은 에너지 소비량



전통 전구를 Philips LED 대안으로 교체함으로써 즉각적이고 상당한 에너지 절약을 실현하면서 지속 가능한 지구에 기여할 수 있습니다.

생생한 색깔을 위한 높은 연색성(>80)



연색성 지수(CRI)는 색상에 나타나는 광원 효과를 설명하는 데 사용됩니다. 실외의 자연광은 CRI가 100이기 때문에 다른 광원과 비교하는 기준이 됩니다. 필립스 LED 조명의 CRI는 항상 80 이상으로 태양의 값에 가깝기 때문에 색상이 생생하고 자연스럽게 표현됩니다.

전원을 켜는 즉시 점등

기다릴 필요가 없습니다. 필립스 LED 전구는 전원을 켜는 즉시 최대 밝기를 제공합니다.

사양

전구 특성

- 형태: 실내 조명
- 조광가능: 아니요
- 소켓: E27
- 램프 모양 코드: P45

전구 규격

- 높이: 8.7 cm
- 폭: 4.5 cm

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 15 a
- 광속 유지율: 0.7
- 명목 수명: 15,000 시간
- 스위치 주기 수: 50,000

조명 특성

- 용도: 편안한 조명, 부드러운 조명, 기본 조명
- 빔 각도: 180 °
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 6500 K
- 조명 색상 카테고리: 주백색
- 명목 광속: 250 lm
- 기동 시간: 0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등

기타

- 눈 편안: 예

기타 특성

- 램프 전류: 32 mA
- 수은 함량: 0 mg

포장 정보

- 제품군: 눈 편안

전력 소비량

- 1000시간당 전력 소비량: 3 kW
- 역률: 0.5
- 전압: 220-240 V
- 전력: 3 W
- 전력 수준: 25 W

정격값

- 정격 수명: 15,000 시간
- 정격 광속: 250 lm
- 정격 전원: 3 W

포장 크기 및 무게

- SAP EAN/UPC - 개: 8718696484807
- EAN/UPC - 케이스: 8718696484814
- SAP 총중량 EAN (개): 0.049 kg
- 순중량 (개): 0.034 kg
- SAP 높이 (개): 9.600 cm
- SAP 길이 (개): 4.600 cm
- SAP 너비 (개): 4.600 cm



발행일자: 2019-10-26
버전: 0.414

© 2019 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com