



PHILIPS
LED
Luster
4 วัตต์ (40 วัตต์)
ขั้ว E27
โทนแสงสีเหลือง
220-240 V



8718696484906

พบกับไฟ LED สีขาวนวล

หลอดไฟ LED ของ Philips ให้แสงสีขาวอบอุ่นที่สวยงาม พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน และการประหยัดพลังงานอันน่าเหลือเชื่อ ด้วยการออกแบบที่สง่างามและสะอาดตา ทำให้หลอดไฟดวงนี้ลงตัวเหมาะที่จะมาแทนที่หลอดไส้แบบดั้งเดิมของคุณ

ทางเลือกที่คงทน

- อายุการใช้งานสูงสุด 15 ปี
- การสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ ประหยัดพลังงานอย่างน้อย 80%

สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น

- ความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟที่สูง (CRI > 80) สำหรับสีที่สดใส

แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง

- เปิดสว่างได้ทันที เมื่อใช้งาน

PHILIPS

ไฮไลท์

อายุการใช้งานสูงสุด 15 ปี

ด้วยอายุการใช้งานกว่า 15.000 ชั่วโมง หลอดไฟ LED ของ Philips มั่นใจได้ว่าบรรยากาศที่คุณต้องการจะอยู่คู่กับคุณยาวนานถึง 15 ปี*

การสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ



แทนที่หลอดไฟแบบดั้งเดิมด้วยหลอดไฟ LED จาก Philips ที่ช่วยคุณประหยัดพลังงานสูงสุดได้ทันที และร่วมกันอนุรักษ์โลกใบนี้มากยิ่งขึ้น

ความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟที่สูง (CRI > 80)



ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (Color Rendering Index - CRI) ได้รับการนำมาใช้เพื่ออธิบายถึงเอฟเฟกต์ของแหล่งแสงในคุณลักษณะด้านสี สว่างธรรมชาติ กลางแจ้งมีค่า CRI เท่ากับ 100 และได้รับการนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบกับแหล่งแสงอื่น ค่า CRI ของหลอดไฟ LED จาก Philips มีค่าสูงกว่า 80 เสมอ ซึ่งนับว่า

ใกล้เคียงกับค่าของแสงอาทิตย์ที่ให้สีที่เหมือนจริงและเป็นธรรมชาติ

เปิดสว่างได้ทันที เมื่อใช้งาน

ไม่ต้องรอ: หลอดไฟ LED จาก Philips ให้ความสว่างเต็มที่ทันทีที่คุณเปิดสวิตช์

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- รูปทรง: Luster
- หรีแสงได้: ไม่มี
- ช่อง: E27
- รหัสของรูปทรงโคมไฟ: P45

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 87 mm
- ความกว้าง: 45 mm

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 0.7
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- การใช้งาน: แสงสว่างสบายตา, แสงนุ่มนวล, โคมไฟพื้นฐาน
- มุมของลำแสง: 180 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 3000 K
- มุมวัดมุมสีของแสงไฟ: โทนแสงสีเหลือง
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 350 lm
- เวลาในการติดสว่าง: 0.5 s
- เวลาออร์มอพัจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ทันที

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 40 mA
- ปริมาณปรอท: 0 mg

ข้อมูลบรรทัดฐาน

- ตระกูลผลิตภัณฑ์: สบายตา

การใช้พลังงาน

- การใช้พลังงาน ต่อ 1000 ชม.: 4 kW
- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 4 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 40 W

ค่าที่กำหนด

- อัตราอายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 350 lm
- อัตรากำลัง: 4 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- SAP EAN/UPC - ซี□น: 8718696484906
- EAN/UPC - กรณี: 8718696484913
- SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ชั้น): 0.049 kg
- น้ำหนักสุทธิ (ชั้น): 0.034 kg
- ส่วนสูง SAP (ชั้น): 9.600 cm
- ความยาว SAP (ชั้น): 4.600 cm
- ความกว้าง SAP (ชั้น): 4.600 cm



วันที่ออก: 2019-08-20
เวอร์ชัน: 0.324

© 2019 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ใช่อะไรเป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com