



PHILIPS
LED
Lumânare
5,5 W (40 W)
E14
Alb cald
Fără intensitate
variabilă



8718696485460

Lumină care este plăcută ochilor

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința. Lămpile cu LED de la Philips îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare pentru a garanta că acestea respectă cerințele noastre pentru confortul vizual.

Lumină de înaltă calitate

- Află despre lumină
- Concepute pentru confortul ochilor dvs.
- Fără pâlpâire vizibilă
- Adevărată lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente
- Design optic special care creează efect de lumină strălucitoare

PHILIPS

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Lumină instantanee la pornire

Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani

Repere

Află despre lumină



Temperatura de culoare: lumina poate avea diferite temperaturi de culoare, măsurate în unități denumite Kelvin (K). Becurile cu o valoare Kelvin scăzută produc o lumină caldă, mai relaxantă, în vreme ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină rece, mai energizantă. IRC: indicele de redare a culorilor (IRC) este folosit pentru a descrie efectul unei surse de lumină asupra aspectului culorii. Lumina naturală a soarelui are un indice IRC de 100. Indicele IRC al becurilor cu LED de la Philips este întotdeauna mai mare de 80, ceea ce asigură un aspect real și natural al culorilor.

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianță perfectă pentru casa dvs.

Fără pâlpare vizibilă

Când lumina pâlpare rapid, acest lucru ar putea fi neplăcut pentru ochi, ar putea cauza dureri de cap și chiar declanșa un atac pentru cei care suferă de epilepsie fotosensibilă. Este atât neplăcut, cât și inutil. LED-urile pot pâlpi din cauza răspunsului rapid al acestora la curentul balast. Cu toate acestea, deoarece LED-urile Philips sunt proiectate astfel încât variațiile fluxului de curent balast să fie reduse la minimum, acestea elimină factorii care cauzează pâlpare. Prin urmare, nu o veți vedea deloc.

Lumină albă caldă asemănătoare luminii incandescente



Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală pentru designul de iluminat al locuinței.

Efect strălucitor



Cu designul său transparent, elegant și tehnologia cu LED inovatoare, acest bec decorativ produce un efect de lumină caldă, strălucitoare, adăugând o notă de liniște atmosferei din locuința ta.

Aprindere instantanee



Nu este nevoie să așteptați: becurile cu LED de la Philips oferă nivelul maxim de luminozitate imediat după aprindere. Camera se umple de lumină la simpla acționare a întrerupătorului. Nu există aprindere lentă sau așteptare.

Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Formă: Lumânare
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Soclu: E14

Dimensiunile becului

- Înălțime: 10,6 cm
- Lățime: 3,5 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 a
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 0.7
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

- Aplicație: Lumină reconfortantă
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Categorie culoare lumină: Alb cald
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Clasificarea lămpilor în grupuri de risc: RGO
- Intensitate curent lămpă: 50 mA
- Conținut de mercur: 0 mg

Informații ambalaj

- Familie de produse: EyeComfort

Consum de energie

- Consum de energie la 1000 h: 6 kW
- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 5.5 W
- Putere echivalentă: 40 W
- Etichetă de eficiență energetică: A+

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Putere nominală: 5.5 W

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – Cutie: 8718696485477
- Greutate netă SAP EAN (unitate): 0,000 kg
- Greutate netă (unitate): 0,036 kg
- Lungime SAP (unitate): 0,000
- Lățime SAP (unitate): 0,000
- SAP EAN/UPC – Set: 8718696485460



Data apariției: 2019-11-19
Versiune: 0.543

© 2019 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezența și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com