

PHILIPS

Hue Bridge

Hue

Yksinkertainen asennus

Älykäs ohjaus

Liitä jopa 50 valaisinta

Ääniohjaus



8718696511800



Henkilökohtainen langaton valaistus

Älykkään Philips Hue -valaistusjärjestelmän komentokeskuksena toimiva Hue-silta mahdollistaa jopa 50 valaisimen ja lisävarusteen liittämisen ja ohjaamisen. Muodostettuasi yhteyden siltaan voit Hue-sovelluksen kautta määrittää muun muassa rutiineja, ajastimia ja mukautettuja valaistusasetuksia.

Rajattomat mahdollisuudet

- Älyvalaistuksen etäohjaus
- Liitä jopa 50 älyvalaisinta
- Aina ajan tasalla
- Kodin automaattinen älykeskus: Hue-silta
- Lisää älykkäitä kytkimiä, tunnistimia ja paljon muuta
- Ohjaa valaistusta äänikomennoilla

Kohokohdat

Etäohjaus



Liittämällä älyvalaistuksesi Hue-siltaan ja lataamalla Hue-sovelluksen voit varmistaa, että kotisi on aina valaistu. Voit hallita valaistusta sovelluksessa ja esimerkiksi määrittää valot kytkeytymään päälle tiettyyn aikaan päivärutiiniesi mukaisesti, mikä tuo sinulle mielenrauhaa.

Liitä jopa 50 älyvalaisinta




Hue-siltaan voi liittää jopa 50 valaisinta, joten sen avulla voit valaista koko kotisi – niin ulkoa kuin sisältä – ja ohjata kaikkia valoja sovelluksesta.

Aina ajan tasalla



Philips Hue käyttää ZigBeetä, joka on vähän virtaa kuluttava, turvallinen ja luotettava tekniikka älyvalojen hallintaan. Kun järjestelmään lisätään uusia ominaisuuksia ja parannuksia, ne päivitetään automaattisesti Hue-älyvalaistukseesi.

Hue-silta




Hue-silta on henkilökohtaisen Philips Hue -älyvalaistusjärjestelmän keskeinen osa. Se toimii komentokeskuksena, joka on yhteydessä älykkäisiin lamppuihin ja Hue-sovellukseen varmistuen kaiken toimivan halutulla tavalla. Siltan avulla voit myös käyttää kodin älykkäitä ja automaattisia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat esimerkiksi rutiinien ja ajastimien määrittämisen.

Lisää älykkäitä kytkimiä ja tunnistimia



Voit tehostaa älykästä Hue-valaistusjärjestelmääsi useilla eri lisävarusteilla, kuten älykkäillä himmentimillä ja liike-tunnistimilla. Voit liittää yhteen Hue-siltaan jopa 12 lisävarustetta ja maksimoida näin kotisi automaatiotason.

Ääniohjaus



Kun olet muodostanut yhteyden Hue-siltaan, voit liittää valot Alexaan, Apple HomeKitiin tai Google Assistantiin ja ohjata niitä helposti äänikomennoilla. Yksinkertaisten äänikomentojen avulla voit kytkeä valot päälle tai pois päältä, himmentää tai kirkastaa valaistusta ja jopa määrittää haluamasi valaistusasetuksen.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Synteettinen

Ympäristöystävällisyys

- Käytönaikainen ilmankosteus: 0 % < H < 80 % (ei tiivistymistä)
- Käyttölämpötila: 0–40 °C

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Mukana verkkolaite: Kyllä

Takuu

- 2 vuotta: Kyllä

Tehonkulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: 0,1 W

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Silta: Taajuuskaista 2400–2483,5 MHz
- Paino: 280
- Verkkovirta: 100 – 240 V

Silta

- Halkaisija: 88 mm
- Taajuuskaista: 2400–2483.5 MHz
- Korkeus: 26 mm
- Pituus x leveys: 90.9 x 90.6 mm
- Lisävarusteiden enimmäismäärä: 10
- Lamppujen enimmäismäärä: 50
- Kiinnitysvaihtoehdot: Työpöytä, Seinä
- Verkkolaite: 100–240 V AC / 50–60 Hz, Lähtöjännite: 5 V DC, 600 mA, Virrankulutus valmiustilassa: enintään 0,1 W
- Tehonkulutus: 250mA max

Pakkauksen sisältö

- Silta: 1
- Ethernet-verkkokaapeli: 1
- Verkkolaite: 1

Tuki

- Philips Hue -sovellus: iOS 14 ja uudempi, Android 10.0 ja uudempi
- Ääniavustajat: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (Hue-sillan kautta), Microsoft Cortana (Hue-sillan kautta)



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.911

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com