



PHILIPS  
LED  
直管型燈管  
16W (36W)  
G13  
晝光色  
非可調光式

# 持久耐用的 LED 事務燈帶來 卓越的照明品質

飛利浦 LED 直管型燈管的使用壽命格外持久，並能大幅省電。此款燈管採用明亮色溫，是取代線型螢光燈 (TL) 管的完美持久選擇。

## 選擇高品質照明

- 瞭解光線
- 冷調日光

## 選擇輕鬆更換您的舊燈泡

- 開燈即亮
- 無紫外線或紅外線

## 選擇永續型解決方案

- 燈管使用壽命長達 15 年
- 省錢又環保

8718696525036

# PHILIPS

# 產品特點

## 瞭解光線



色溫：光線有不同的色溫，以 Kelvin (K) 為單位來表示。Kelvin 值較低的燈泡會產生較溫馨的寧靜光線，而 Kelvin 值較高的燈泡則提供較令人振奮的冷調光線。CRI：演色性指數 (CRI) 用於表示光源對顏色外觀造成的效果。自然光的 CRI 為 100。飛利浦 LED 燈泡的 CRI 一律都在 80 以上，確保顯示真實自然的色彩。

## 冷調日光



此款燈泡的色溫為 6500K，為此種燈泡類別中最高的色溫，因此帶來最接近自然日光的照明效果，可協助您專注並感受到每個細節。

## 立即亮起



無需等待：飛利浦 LED 燈泡一開即亮。只要打開開關，立即全力放送光明，照亮您的房間，沒有亮燈緩慢或久候問題。

## 無紫外線或紅外線




光線沒有紅外線成分，所以不會發熱。此外，這種光線也沒有紫外線成分。這兩種特性意味著這種光線不會讓布料和其他物品褪色。

## 15,000 小時額定平均使用壽命



此款燈管的使用壽命長達 15,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 15 年的完美照明解決方案。

## 最高可節省 80% 的能源



LED 技術比標準燈泡節省高達 80% 的能源。物超所值，年年為您節省支出。還有助於保護環境。

# 規格

## 燈泡特性

- 形狀: 管狀燈
- 可調光: 無
- 插座: G13

## 燈泡尺寸

- 高度: 1,212 mm
- 寬度: 27.8 mm

## 耐用

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 0.7
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 50,000

### 照明特性

- 應用: 工業照明
- 演色性指數 (CRI): 73
- 色溫: 6500 K
- 光色類別: 白色, 晝光色
- 額定光通量: 1600 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮

### 其他特性

- 燈電流: 120 mA
- 汞成份: 0 mg

### 包裝資訊

- 產品系列: EyeComfort

### 耗電量

- 每 1000 小時的耗電量: 16 kW
- 功率因數: 0.5
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 16 W
- 可替換白熾燈泡瓦數: 36 W
- 節能標章: A+

### 額定值

- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 1600 lm
- 額定功率: 16 W

### 包裝尺寸與重量

- SAP EAN/UPC - Piece: 8718696525036
- EAN/UPC - Case: 8718696525043
- SAP 淨重 EAN (每件): 0.290 kg
- 淨重 (每件): 0.210 kg
- SAP 高度 (每件): 127.000 cm
- SAP 長度 (每件): 3.000 cm
- SAP 寬度 (每件): 3.000 cm



出版日期: 2019-06-18  
版本: 0.319

© 2019 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)