

PHILIPS

直管型燈管

LED

8W (18W)

G13

冷白光

非可調式

8718696525050



持久耐用的 LED 事務燈帶來卓越的照明品質

飛利浦 LED 直管型燈管的使用壽命格外持久，並能大幅省電。此款燈管採用明亮色溫，是取代線型螢光燈 (TL) 管的完美持久選擇。

高品質照明

- 瞭解光線
- 冷白光

選擇輕鬆更換您的舊燈泡

- 開燈即亮

選擇永續型解決方案

- 無紫外線或紅外線
- 燈管使用壽命長達 15 年
- 省錢又環保

產品特點

瞭解光線



色溫：光線有不同的色溫，以 Kelvin (K) 為單位來表示。Kelvin 值較低的燈泡會產生較溫馨的寧靜光線，而 Kelvin 值較高的燈泡則提供較令人振奮的冷調光線。CRI：演色性指數 (CRI) 用於表示光源對顏色外觀造成的效果。自然光的 CRI 為 100。飛利浦 LED 燈泡的 CRI 一律都在 80 以上，確保顯示真實自然的色彩。

冷白光



此款燈泡的色溫為 4000K，燈光顏色格外清新冷冽。

立即亮起



無需等待：飛利浦 LED 燈泡一開即亮。只要打開開關，立即全力放送光明，照亮您的房間，沒有亮燈緩慢或久候問題。

無紫外線或紅外線




光線沒有紅外線成分，所以不會發熱。此外，這種光線也沒有紫外線成分。這兩種特性意味著這種光線不會讓布料和其他物品褪色。

15,000 小時額定平均使用壽命



此款燈管的使用壽命長達 15,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 15 年的完美照明解決方案。

最高可節省 80% 的能源



LED 技術比標準燈泡節省高達 80% 的能源。物超所值，年年為您節省支出。還有助於保護環境。

規格

燈泡特性

- 形狀：燈管
- 可調式：無
- 燈泡外型：T8
- 插座：G13
- 玻璃類型：霧面
- 燈泡表層：霧面
- 燈泡材質：玻璃

燈泡尺寸

- 高度：60.25 cm
- 寬度：2.78 cm

設計與外型

- 材質：玻璃

耐用性

- 標稱使用壽命：15,000 h
- 更換週期數目：50,000
- 環境溫度範圍：-20 °C 至 45 °C

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 73
- 色溫: 4000 K
- 額定光通量: 800 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 0.5 s
- 相關色彩溫度 (規範): 4000 K
- 光效 (額定) (標準): 100.00 lm/W
- 光通量: 800 lm

其他

- EyeComfort: 是
- 核准標記: 符合 RoHS 標準, KEMA Keur 認證

其他特性

- 效率: 100 lm/W
- 符合歐盟 RoHS 標準: 是

包裝資訊

- 產品系列: EyeComfort

功率

- 功率因數 (比值): 0.5

耗電量

- 功率因數: 0.5
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 8 W
- 等效瓦數: 18 W
- 耗電量: 8 W

產品尺寸與重量

- 長度: 60.27 cm

額定值

- 額定壽命: 15,000 h

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz
- 可調光: 否
- 線路頻率: 50 to 60 Hz
- 燈座基底: G13 | Medium Bi-Pin
Fluorescent

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696525050
- 淨重: 0.19 kg
- 淨重: 0.23 kg
- 高度: 64.1 cm
- 長度: 3 cm
- 寬度: 3 cm
- 材質編號 (12NC): 929001184708

