

PHILIPS

Świecełka i mini-
świecełka


LED

3,5–25 W

E14

barwa chłodno-biała

Bez możliwości przyciemniania



8718696543504



Matowe żarówki LED w kształcie świecełki, przeznaczone do opraw dekoracyjnych

Żarówki Philips LED zapewniają chłodne białe światło, wyjątkową trwałość i znaczne oszczędności zużycia energii. Dzięki eleganckiemu wzornictwu jest to doskonały zamiennik dla tradycyjnych matowych żarówek.

Wysokiej jakości światło

- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Wysoka trwałość źródeł światła – nawet 15 lat

Więcej niż oświetlenie

- Proste źródło światła LED do codziennego użytku

Zalety

Łagodne światło LED, które nie męczy wzroku



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odblasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były delikatne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

Średnia trwałość znamionowa: 15 000 godzin



Dzięki trwałości źródła światła wynoszącej nawet 15 000 godzin możesz uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą. Korzystaj z idealnego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 15 lat.

Proste źródło światła LED do codziennego użytku



Żarówka LED firmy Philips do codziennego użytku doskonale zaspokaja podstawowe potrzeby w zakresie oświetlenia. Zapewnia piękne światło i niezakłóconą pracę, których można oczekiwać od produktu LED za przystępną cenę.

Dane techniczne

Właściwości

- Kształt: Kulka
- Ściemnialna: Nie
- Kształt lampy: Typ bezkierunkowy w kształcie kulki
- Gniazdo: E14

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 8,8 cm
- Szerokość: 4,5 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 a
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 0.7
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Liczba cykli pracy: 50 000

Właściwości światła

- Zastosowanie: Łagodne światło
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Kategoria barwy światła: barwa chłodno-biała
- Nominalny strumień świetlny: 290 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: Natychmiastowe rozświetlenie

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 35 mA

Informacje o pakowaniu

- Rodzina produktów: EyeComfort

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.4
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 3,5 W
- Odpowiednik w watach: 25 W
- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): A+

Wymiary i waga produktu

- Długość: 8,8 cm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 290 lm
- Moc znamionowa: 3.5 W

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60 Hz



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.543

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com