

PHILIPS

調光開關

Hue

無線安裝

以電池供電



8718696555071



控制您的燈光

使用 Philips Hue Dimmer Switch 豐富您的照明系統，享受流暢的無線調光功能。此開關可當做一般牆壁開關與調光器使用，您可透過螺絲起子或開關背板上的自黏膠帶，隨心所欲設置在任何地方。

輕鬆控制

- 當做遙控器
- 為 Philips Hue 燈調光
- 放置在所需之處
- 無線設計，以電池供電
- 開關場景切換
- 需要飛利浦 Hue 橋接器


產品特點

當做遙控器



拿起遙控器，隨心所欲調整各種設備，營造最舒適的狀態。開關控制單元採電磁設計，可從底板拆下。

無線設計，以電池供電




Philips Hue dimmer switch 以電池供電，省去安裝麻煩

為 Philips Hue 燈調光



使用 Philips Hue dimmer switch，流暢地上下調整您最愛的照明設定

開關場景切換



當您使用調光開關，來控制 Philips Hue White Ambiance 或 Philips Hue White 和 Color Ambiance 產品時，可以使用開啟按鈕，在 4 種照明調配之間切換，或使用 Philips Hue app 設定最喜歡的 4 種場景。一切操之在您。

隨意放置



Philips Hue dimmer switch 可當做一般牆壁開關與調光器。您可以使用螺絲起子或在開關的背板上使用自黏膠帶，將它隨意放在任何地方

需要飛利浦 Hue 橋接器



本產品需要連接飛利浦 Hue 橋接器

規格

環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -10°C – 45°C

其他功能/配件

- 可攜式: 是

保固

- 2 年: 是

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 可設定的按鈕數: 2
- 重量: 37
- 電池類型: CR - 鈕扣型電池

開關

- 內附電池: 1 x CR2450
- 可設定的按鈕: 2
- 頻帶: 2400 - 2483.5 MHz
- IP 等級: IP20
- 使用壽命: 50000 clicks
- 每個開關最多燈具數量: 10 個 (未連接到 Hue 橋接器時)
- 最短電池壽命: 3 年
- 安裝選項: 牆壁, 獨立式
- 可升級軟體: 連接到 Hue bridge 時
- 開關深度: 11 mm
- 開關高度: 92 mm
- 開關寬度: 35 mm
- 牆板深度: 14 mm
- 牆板高度: 115 mm
- 牆板寬度: 70 mm
- 含牆板重量: 67 g
- 開關重量: 37 g
- Zigbee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol
- 室內最小範圍: 500 in

內容物

- Hue 調光開關: 1

支援項目

- Philips Hue 應用程式: IOS 11 和更新版本, Android 7.0 和更新版本
- 聲控助理: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (透過 Hue Bridge), Microsoft Cortana (透過 Hue Bridge)



出版日期: 2023-11-10
版本: 0.435

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com