

PHILIPS

лампа акцентного
освещения


светодиодный

4,6 В (50 В)

GU10

Холодный дневной свет

Недиммируемая



8718696562765



Комфортный для глаз свет

Низкое качество освещения может привести к зрительному утомлению. Очень важно организовывать освещение вашего дома правильно. Светодиодные лампы Philips удовлетворяют самым строгим требованиям, предъявляемым к обеспечению комфорта для глаз.

Свет высочайшего качества

- Узнайте об освещении больше
- Чтобы вашим глазам было комфортно
- Отсутствие видимого мерцания
- Холодный дневной свет
- Однородный световой пучок

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Форма и размер обычных галогенных ламп-рефлекторов

Выбирайте экологичные решения

- Без ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- Долгий срок службы ламп: до 15 лет
- Экономное и экологичное решение

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально подходит для акцентного освещения

Особенности

Узнайте об освещении больше



Цветовая температура: свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (К). Лампы с низким значением градусов Кельвина излучают теплое, спокойное свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются более холодным и бодрящим светом. CRI: индекс цветопередачи (CRI) характеризует влияние источника света на восприятие цветов. Индекс CRI естественного солнечного света равен 100. Индекс CRI светодиодных ламп Philips близок к солнечному (больше 80), поэтому они передают правильные, естественные цвета.

Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Отсутствие видимого мерцания

Когда свет быстро мигает, это может привести к нагрузке на глаза, головным болям и даже вызвать приступ у людей со светочувствительной эпилепсией. В этом нет нужды и это неприятно. Светодиоды могут мерцать вследствие их быстрого отклика на ток драйвера. Но, так как светодиоды Philips спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму колебания выходного тока драйвера, это позволяет устранить факторы, вызывающие мерцание. Таким образом вы не увидите даже намека на мерцание.

Холодный дневной свет



Эта лампа обладает самой высокой цветовой температурой в своей категории — 6500 К. Она обеспечивает освещение, близкое к естественному, благодаря чему вы сможете сконцентрироваться и не упустите ни одной детали.

Однородный световой пучок



В отличие от стандартных галогенных ламп акцентного освещения лампа с одиночной линзой обеспечивает превосходное качество светового пучка и не образует теней на крае светового потока.

Заменяет галогенные лампы акцентного освещения



Благодаря красивому дизайну, стандартным размерам и высоким характеристикам экологичности эта современная светодиодная лампа-рефлектор идеально заменит обычные галогенные лампы-рефлекторы.

Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения




В свете этой лампы отсутствует инфракрасный диапазон, поэтому тепло не излучается. Благодаря этому, а также отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Средний срок службы — 15 000 часов



Благодаря долгому сроку службы (до 15 000 часов) можно забыть о постоянной замене ламп и наслаждаться идеальным световым решением более 15 лет.

Экономит до 80% электроэнергии



Светодиодная технология позволяет сэкономить до 80 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Кроме того, эта лампа не наносит вреда окружающей среде.

Идеально подходит для акцентного освещения



Этот современный светодиодный светильник акцентного освещения обладает стандартным широким углом светового потока (36 градусов), поэтому превосходно подходит как для акцентного, так и для общего освещения. Его можно использовать во встраиваемых и трековых светильниках — на кухне и в ее рабочих зонах, в гостиной или столовой.

Технические характеристики

характеристики лампы

- форма: лампа акцентного освещения
- Регулировка яркости: нет
- Форма лампы: Направленный отражатель
- Розетка: GU10
- Код формы лампы: MR16

размеры лампы

- высота: 5,4 см
- ширина: 5 см

срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 0.7
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

световые характеристики

- Применение: Акцентное освещение
- ширина светового пучка: 36 °
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- цветовая температура: 6500 K
- Категория оттенка света: холодный дневной свет
- Номинальная светоотдача: 390 лм
- время запуска: <0.5 с
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

Прочее

- EyeComfort: Да

другие характеристики

- сила тока лампы: 39 mA
- Эффективность: 84 лм/В

Информация об упаковке

- Линейка продуктов: LED Classic, EyeComfort

потребляемая мощность

- коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 В
- мощность в ваттах: 4,6 В
- эквивалент мощности лампы накаливания: 50 В
- Маркировка энергоэффективности: A+
+

Размеры и вес изделия

- Длина: 5,4 см

расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка:
36 °
- расчетный срок службы: 15 000 часов
- Номинальная пиковая интенсивность:
770 cd
- расчетная мощность: 4.6 В

Технические характеристики

- Частота: 50 to 60

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696562765
- Масса нетто: 0,052 kg
- Масса брутто: 0,064 kg
- Высота: 14,600 см
- Длина: 4,900 см
- ширина: 9,000 см
- Номер материала (12NC):
929001218358



Дата выпуска: 2020-10-21
Версия: 0.629

© 2020 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com