

PHILIPS

Reflektor punktowy (z
możliwością
przyciemniania)

LED

4 W (35 W)

GU10

Od ciepłej do bardzo ciepłej
bieli

WarmGlow, możliwość
przyciemniania



8718696562826



To wewnątrz stanowi różnicę

Szklany reflektor punktowy Philips LED to doskonały zamiennik zasilanych sieciowo reflektorów halogenowych. Wygląda tak samo jak halogen i emituje światło o takim samym kolorze i intensywności.

Wysokiej jakości światło

- Poszerz swoją wiedzę o oświetleniu
- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu
- Prawdziwie ciepłe, białe światło, jak w przypadku zwykłej żarówki
- Jednolita wiązka światła

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Podobne kształtem i rozmiarem do reflektorów halogenowych

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Nie emitują promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego
- Wysoka trwałość źródeł światła – nawet 15 lat
- Rozwiązanie korzystniejsze dla portfela i dla środowiska

Stwórz właściwe oświetlenie dla swojego domu

- Idealny wybór do oświetlenia punktowego

Więcej niż oświetlenie

- Przyciemnianie do ciepłego blasku

Zalety

Poszerz swoją wiedzę o oświetleniu



Światło może mieć różne temperatury barwowe oznaczane za pomocą jednostek zwanych kelwinami (K). Źródła światła o niskiej wartości kelwinów zapewniają ciepłe, łagodniejsze światło, a źródła światła o wysokiej wartości kelwinów dają światło chłodne, bardziej pobudzające. Wskaźnik oddawania barw (CRI) opisuje wpływ źródła światła na wygląd kolorów. Wskaźnik CRI naturalnego światła słonecznego wynosi 100. Wskaźnik CRI źródeł światła LED firmy Philips jest zawsze wyższy niż 80, dzięki czemu wiernie i naturalnie oddają one kolory.

Łagodne światło LED, które nie męczy wzroku



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odblasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były delikatne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

Ciepłe, białe światło przypominające światło żarowe



Temperatura barwowa tego źródła światła wynosi 2700 K, co pozwala stworzyć ciepły, spokojny nastrój sprzyjający relaksowi. Światło o temperaturze barwowej 2700 K jest też idealne do oświetlania domów.

Jednolita wiązka światła




Soczewka Single Optic zapewnia doskonałą wiązkę światła bez cieni, które występują na krawędziach wiązki w tradycyjnych punktowych reflektorach halogenowych.

Zastępuje punktowy reflektor halogenowy



Ten nowoczesny reflektor LED o pięknym kształcie i znajomych wymiarach jest doskonałym, przyjaznym środowisku zamiennikiem dla tradycyjnych reflektorów halogenowych.

Nie emitują promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego




Światło nie emituje promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego, przez co nie wytwarza też ciepła ani nie powoduje blaknięcia materiałów i przedmiotów.

Średnia trwałość znamionowa: 15 000 godzin



Dzięki trwałości źródła światła wynoszącej nawet 15 000 godzin możesz uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą. Korzystaj z idealnego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 15 lat.

Do 80% zaoszczędzonej energii



Technologia LED umożliwia zaoszczędzenie nawet 80% energii w stosunku do standardowych żarówek. Zakup zwróci się w krótkim czasie i pozwoli oszczędzać pieniądze przez kolejne lata. Możesz też zadbać o środowisko naturalne.

Idealny wybór do oświetlenia punkowego



Ten nowoczesny reflektor punktowy LED zapewnia szeroki kąt wiązki światła (36 stopni). Nadaje się zarówno do oświetlenia akcentowego, jak i ogólnego. Można go montować zarówno w puszkach podtynkowych, jak i w oprawach z innymi reflektorami, dzięki czemu stanowi idealne rozwiązanie do zastosowania w kuchni, wyspie kuchennej, salonie i jadalni.

Przyciemnianie WarmGlow



Żarówka z możliwością przyciemniania z ciepłego światła 2700 K do światła 2200 K. W miarę przyciemniania światło staje się coraz cieplejsze.

Dane techniczne

Właściwości

- Kształt: Reflektor punktowy
- Ściemnialna: Tak
- Kształt lampy: Odbłyśnik kierunkowy
- Gniazdo: GU10

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 5,4 cm
- Szerokość: 5 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 a
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 0.7
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Liczba cykli pracy: 50 000

Właściwości światła

- Zastosowanie: Światło akcentowe
- Kąt rozsyłu światła: 36 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Kategoria barwy światła: Ciepła biel
- Nominalny strumień świetlny: 280 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: Natychmiastowe rozświetlenie

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 19 mA
- Wydajność: 62 lm/W

Informacje o pakowaniu

- Rodzina produktów: LED Classic, EyeComfort

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.7
- Zasilanie: 220-240 V
- Moc: 4 W
- Odpowiednik w watach: 35 W
- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): A+

Wymiary i waga produktu

- Długość: 5,4 cm

Wartości znamionowe

- Znamionowy kąt rozsyłu światła: 36 °
- Trwałość znamionowa: 15 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 280 lm
- Znamionowa szczytowa intensywność: 540 cd
- Moc znamionowa: 4 W

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60 Hz

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696562826
- Waga netto: 0,052 kg
- Waga brutto: 0,071 kg
- Wysokość: 14,600 cm
- Długość: 5,200 cm
- Szerokość: 9,000 cm
- Numer seryjny (12NC): 929002065577



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.644

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com