

PHILIPS

Spot (dimbar)

LED

4 W (35 W)

GU10

Från varmvitt till extra varmvitt

WarmGlow, dimbar



8718696562826



Det är insidan som utgör skillnaden

Philips LED-spot i glas är ett perfekt alternativ till dina nätströmsförsörjda halogenspottar. Den ser likadan ut och lyser med samma färg och intensitet som halogenspottar.

Ljus av hög kvalitet

- Läs mer om belysning
- Utformad för att vara behaglig för ögonen
- Varmvitt ljus som påminner om skenet från en glödlampa
- Enhetlig ljusstråle

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar halogenreflektorlampan i storlek och form

Välj en hållbar lösning

- Ingen UV eller IR
- Ljuskällor med lång livslängd – varar upp till 15 år
- Bättre för både plånboken och planeten

Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för accentbelysning

Ljus är mer än belysning

- Kan dimras till ett varmt sken

Funktioner

Läs mer om belysning



Färgtemperatur: ljus kan ha olika färgtemperatur som mäts i enheten kelvin (K). Lampor med låga kelvinvärden ger ett varmt, rogivande sken – medan lampor med högre kelvinvärden ger ett kallt, mer uppiggande ljus. CRI: Färgåtergivningsindex (CRI) används för att beskriva effekten av en ljuskälla på färgers utseende. Solljus har ett CRI på 100. Philips LED-lampor har alltid ett CRI på över 80 för att skapa äkta och naturliga färger.

LED-ljuskällor som är behagliga för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljust bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Varmvitt, påminner om skenet från en glödlampa



Ljuskällan har en färgtemperatur på 2 700 K som ger en varm och rogivande atmosfär – perfekt för belysning i hemmet.

Enhetlig ljusstråle




Den optiska linsen ger en fantastisk ljusstråle utan de skuggor som normalt uppstår vid ljusfördelningens kant på traditionella halogenspottar.

Ersätter halogenspotten



Modern och energibesparande LED-reflektor med vacker design och välbekanta mått – det perfekta, hållbara alternativet till traditionella halogenreflektorlampor.

Ingen UV eller IR




Eftersom ljuset inte har någon infraröd komponent utstrålas ingen värme, och den saknar också en ultraviolett komponent. Fördelen är att varken textilier eller andra föremål bleknar på grund av ljuset.

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta lampor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Sparar upp till 80 % energi



Med LED-tekniken sparar du upp till 80 % energi jämfört med en standardglödlampa. På så vis betalar ljuskällan sig själv och sparar pengar åt dig år efter år. Den bidrar också till att skydda miljön.

8718696562826

Perfekt för accentbelysning



Modern LED-spot med 36 graders bredvinklat ljusflöde som passar som

både accent- och allmänbelysning. Spotten kan användas i infällda armaturer och justerbara takarmaturer – perfekt i köket, ovanför köksön, i vardagsrummet och över matbordet.

WarmGlow-dimring



Den här dimbara glödlampan kan dimras från ett varmt ljus på 2 700 K till 2 200 K. Varmare ljus ju mer du dimrar.

Specifikationer

Egenskaper

- Dimbar: Ja
- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad reflektor
- Sockel: GU10
- Teknologi: LED

Storlek

- Höjd: 5,4 cm
- Vikt: 0,05 kg
- Bredd: 5 cm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 en
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Nominell livslängd: 15 000 h
- Antal tändcykler: 50 000

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgkonsekvens: 6SDCM
- Färgåtergivningindex: 90
- Färgtemperatur: 2200–2700 K
- Ljusefärgskategori: Varmvit
- Nominellt ljusflöde: 230 lm
- Tändtid: 0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds direkt

Övriga egenskaper

- Ström: 16 mA
- Effektivitet: 88 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8718696562826
- EOC: 871869656282601
- Produkttitel: LED CLA 35W GU10 C90 WW 36D WGD SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.8
- Spänning: 220–240 V
- Wattstyrka: 2,6 W
- Wattmotsvarighet: 35 W

Produktens mått och vikt

- Längd: 5,4 cm

Märkvärden

- Beräknad spridningsvinkel: 36 °
- Specifierad livslängd: 15 000 h
- Specifierat ljusflöde: 230 lm
- Nominell toppintensitet: 500 cd
- Specifierad effekt: 2.6 W

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696562826
- Nettovikt: 0,052 kg
- Bruttovikt: 0,071 kg
- Höjd: 14,600 cm
- Längd: 5,200 cm
- Bredd: 9,000 cm
- Materialnummer (12NC): 929002065501



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.647

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com