

PHILIPS

Spottilamppu
(himmennettävä)

LED

3,8 W – 50 W

GU10

Lämpimän valkoinen

Himmennys



8718696562864



Mitä enemmän himmennät, sitä lämpimämpää valo on.

Philipsin LED-spotit tarjoavat kirkkaan kohdevalon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittävän energiansäästön. Pitkäikäinen spotti on täydellinen vaihtokappale 20 watin spoteille GU5.3-kannalla.

Laadukasta valoa

- Lue lisää valosta
- Silmiesi mukavuuden puolesta

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset valoputket – käyttöikä jopa 15 vuotta

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Silmiesi mukavuuden puolesta

Kohokohdat

Lue lisää valosta



Väriämpötila: Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100. Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta ja luonnollisilta.

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välikymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää valoputkien vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Tavallinen LED-valo arkikäyttöön



Philips Everyday LED -lamppu sopii täydellisesti jokapäiväiseen käyttöön. Tämä edullinen LED-lamppu tuottaa kauniin valon luotettavasti.

Silmiesi mukavuuden puolesta



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa häikäistymiseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välikymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Muoto: Spotti
- Himmennettävä: Kyllä
- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoike: GU10
- Tekniikka: LED

Polttimon mitat

- Korkeus: 5,4 cm
- Paino: 0,05 kg
- Leveys: 5 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 a
- Lumen-pysyvyyserroin: 70%
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 50 000

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Korostusvalaistus
- Keilakulma: 36 °
- Väripisteiden ero: 6SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2200–2700 K
- Valon väriluokka: Lämpimän valkoinen
- Valovirta: 350 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 822-827 | tunable warm white

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lamppuluokituksen riskiryhmä: RG1
- Lampun virta: 25 mA
- Tehokkuus: 70 lm/W

Pakkauksen tiedot

- Tuoteperhe: Perus LED, EyeComfort
- EAN: 8718696562864
- Tilauskoodi: 871869656286401
- Tuotteen nimi: LEDClassic 50W GU10 WW 36D WGD SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 5 W
- Tehon vastaavuus: 50 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A+

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 5,4 cm

Mitoitusarvot

- Valon kulman mitoitusarvo: 36 °
- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 350 lm
- Nimellinen valon enimmäisvoimakkuus: 710 cd
- Mitoitusteho: 5 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.742

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailun ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com