



PHILIPS  
LED  
Luster  
3 วัตต์ (20 วัตต์)  
ขั้ว E27  
สีขาว  
Frosted

8718696564516

# หลอดไฟ LED ทนสมัยเพื่อบ้าน คุณ

หลอดไฟ LED ทนสมัยให้แสงสว่างสำหรับการใช้งานทั่วไปภายในอาคาร คุณจะประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการให้แสงสว่าง ทั้งยังลดความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟอีกด้วย

## ทางเลือกที่คงทน

- ปลอดภัยสำหรับทุกๆ ห้องและสะดวกในการรีไซเคิล

## แสงสว่างที่คุณวางใจ

- เชื่อมถือได้กับข้อมูลที่ Philips ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์

## สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น

- ความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟที่สูง (CRI > 80) สำหรับสีที่สดใส

## แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง

- เปิดสว่างได้ทันที เมื่อใช้งาน

# PHILIPS

# ไฮไลท์

## ไม่มีสารที่เป็นอันตราย

หลอดไฟ Philips LED ไม่มีวัสดุที่เป็นอันตราย ทำให้ปลอดภัยสำหรับทุกๆ ห้องและสะดวกในการรีไซเคิล

## เชื่อมั่นได้ในคุณภาพ

Philips มุ่งเน้นที่จะรักษาประสิทธิภาพของหลอดไฟ LED คุณจึงเชื่อมั่นได้ในรายละเอียดที่แสดงอยู่บนบรรจุภัณฑ์ อายุการใช้งานและจำนวนวัตต์ที่เทียบเท่ากับหลอดไส้

## ความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟที่สูง (CRI > 80)



ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (Color Rendering Index - CRI) ได้รับ

การนำมาใช้เพื่ออธิบายถึงเอฟเฟกต์ของแหล่งแสงในคุณลักษณะด้านสีของแสงธรรมชาติ กลางแจ้งมีค่า CRI เท่ากับ 100 และได้รับการนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบกับแหล่งแสงอื่น ค่า CRI ของหลอดไฟ LED จาก Philips มีค่าสูงกว่า 80 เสมอ ซึ่งนับว่าใกล้เคียงกับค่าของแสงอาทิตย์ที่ให้สีที่เหมือนจริงและเป็นธรรมชาติ

## เปิดสว่างได้ทันที เมื่อใช้งาน

ไม่ต้องรอ: หลอดไฟ LED จาก Philips ให้ความสว่างเต็มที่ทันทีที่คุณเปิดสวิตช์

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- รูปทรง: Luster
- หรีแสงได้: ไม่มี
- ช่อง: E27

## ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 79 mm
- ความกว้าง: 45 mm

## ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 10 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 0.7
- อายุการใช้งานสั้น: 10,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 30,000

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- การใช้งาน: แสงนุ่มนวล
- มุมของลำแสง: 150 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 3000 K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: สีขาว
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 200 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาออร์มอ์พจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ที่ทันที

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้

## คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 25 mA
- ปริมาณปรอท: 0 mg

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ตระกูลผลิตภัณฑ์: สบายตา

## การใช้พลังงาน

- การใช้พลังงาน ต่อ 1000 ชม.: 3 kW
- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.4
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 3 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 20 W

## ค่าที่กำหนด

- มุมของลำแสงที่กำหนด: 150 °
- อัตราอายุการใช้งาน: 10,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 200 lm
- อัตรากำลัง: 3 W

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- SAP EAN/UPC - ซี่□น: 8718696564516
- EAN/UPC - กรณี: 8718696564523
- SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ชั้น): 0.049 kg
- น้ำหนักสุทธิ (ชั้น): 0.034 kg
- ส่วนสูง SAP (ชั้น): 9.600 cm
- ความยาว SAP (ชั้น): 4.600 cm
- ความกว้าง SAP (ชั้น): 4.600 cm



วันที่ออก: 2019-09-10  
เวอร์ชัน: 0.291

© 2019 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)