

PHILIPS

Luster

LED

3 วัตต์ (20 วัตต์)

ขั้ว E27

โทนแสงสีขาว

ฝา

8718696564530



หลอดไฟ LED ทนสมัยเพื่อ บ้านคุณ

หลอดไฟ LED ทนสมัยให้แสงสว่างสำหรับการใช้งานทั่วไปภายในอาคาร คุณจะประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการให้แสงสว่าง ทั้งยังลดความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟอีกด้วย

แสงสว่างที่คุณวางใจ

- เชื่อมโยงได้กับข้อมูลที่ Philips ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์

สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น

- ความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟที่สูง (CRI > 80) สำหรับสีที่สดใส

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- ปลอดภัยสำหรับทุกๆ ห้องและสะดวกในการรีไซเคิล

แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง

- เปิดสว่างได้ทันที เมื่อใช้งาน

ไฮไลต์

เชื่อมั่นได้ในคุณภาพ

Philips มุ่งเน้นที่จะรักษาประสิทธิภาพของหลอดไฟ LED คุณจึงเชื่อมั่นได้ในรายละเอียดที่แสดงอยู่บนบรรจุภัณฑ์ อายุการใช้งานและจำนวนวัตต์ที่เทียบเท่ากับหลอดไส้

ความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟที่สูง (CRI>80)



ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (Color Rendering Index - CRI) ได้รับการนำมาใช้เพื่ออธิบายถึงเอฟเฟกต์ของแหล่งแสงในคุณลักษณะด้านสี สัน แสงธรรมชาติ กลางแจ้งมีค่า CRI เท่ากับ 100 และได้รับการนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบกับแหล่งแสงอื่น ค่า CRI ของหลอดไฟ LED จาก Philips มีค่าสูงกว่า 80 เสมอ ซึ่งนับว่าใกล้เคียงกับค่าของแสงอาทิตย์ที่ให้สีที่เหมือนจริงและเป็นธรรมชาติ

ไม่มีสารที่เป็นอันตราย

หลอดไฟ Philips LED ไม่มีวัสดุที่เป็นอันตราย ทำให้ปลอดภัยสำหรับทุกๆ ห้องและสะดวกในการรีไซเคิล

เปิดสว่างได้ทันที เมื่อใช้งาน

ไม่ต้องรอ: หลอดไฟ LED จาก Philips ให้ความสว่างเต็มที่ทันทีที่คุณเปิดสวิตช์

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะ

- รูปทรง: Luster
- หรีแสงได้: ไม่มี
- รูปทรงหลอดไฟ: ลัสเตอร์ที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อ: E27

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 7.9 cm
- ความกว้าง: 4.5 cm

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 10 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 0.7
- อายุการใช้งานสั้น: 10,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 30,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- การใช้งาน: แสงนุ่มนวล
- มุมของลำแสง: 150 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- มุมของลำแสงของแสงไฟ: โทนแสงสีขาว
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 200 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาออร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ทันที

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สมบัติ: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 25 mA

ข้อมูลบรรทัด

- ตระกูลผลิตภัณฑ์: EyeComfort

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.4
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 3 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 20 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 8 cm

ค่าที่กำหนด

- มุมของลำแสงที่กำหนด: 150 °
- อัตราอายุการใช้งาน: 10,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 200 lm
- อัตรากำลัง: 3 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718696564530
- น้ำหนักสุทธิ: 0.034 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.049 kg
- ความสูง: 9.600 cm
- ความยาว: 4.600 cm
- ความกว้าง: 4.600 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929001160408



วันที่ออก: 2023-11-10
เวอร์ชัน: 0.557

© 2023 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com