

PHILIPS

Globe

LED

9.5 วัตต์ (70 วัตต์)

ขั้ว E27

โทนแสงสีเหลือง

ฝา

8718696567111



ไฟ LED พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน

หลอดไฟ LED ของ Philips ส่งมอบแสงอุ่นโทนขาวที่สวยงาม พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน และการประหยัดพลังงานอันน่าเหลือเชื่อ ด้วยการออกแบบที่สว่างและสะอาดตา ทำให้หลอดไฟดวงนี้ลงตัวเหมาะที่จะมาแทนที่หลอดไส้แบบใสของคุณ

ดีใจที่ทันสมัย

- อายุการใช้งานยาวนาน

เพิลดเพิลนได้ง่ายๆ

- ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟให้ยุ่งยาก

ออกแบบมาเพื่อคุณภาพแสงที่สมบูรณ์แบบ

- แสงสีขาวอบอุ่นเหมือนหลอดไส้ของจริง (2700K)

แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง

- เปิดสว่างได้ทันที เมื่อใช้งาน

ไฮไลต์

อายุการใช้งาน 15

ให้ความสวยงามและความรู้สึกเช่นเดียวกับการใช้หลอดไส้ แต่อายุการใช้งานยาวนานกว่ามาก

ไม่ต้องเปลี่ยนให้ยุ่งยาก

หลอดไฟ LED ของ Philips ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ทนทานแทนหลอดไส้ สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายและให้แสงที่สวยงามแก่คุณได้เป็นเวลานาน

แสงสีขาวอบอุ่น (2700K)

แสงไฟสามารถมีอุณหภูมิสีที่แตกต่างกัน ซึ่งระบุเป็นหน่วยเคลวิน (K) หลอดไฟที่มีค่าเคลวินต่ำจะให้โทนแสงอบอุ่นที่สบายตามากกว่า ในขณะที่หลอดไฟที่มีค่าเคลวินสูงจะให้โทนแสงเย็นตาที่ช่วยปลุกเร้าพลังงานได้ดีกว่า

เปิดสว่างได้ทันที เมื่อใช้งาน

ไม่ต้องรอ: หลอดไฟ LED จาก Philips ให้ความสว่างเต็มที่ทันทีที่คุณเปิดสวิตช์

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- หรีแสงได้: ไม่มี
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดกลมที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 12.8 cm
- ความกว้าง: 9.5 cm

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 0.7
- อายุการใช้งานสิ้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- การใช้งาน: แสงนุ่มนวล
- มุมของลำแสง: 150 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 2700 K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีเหลือง
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 806 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาออร์มอพัจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ที่ทันที

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 50 mA

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.7
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 9.5 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 70 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 12.8 cm

ค่าที่กำหนด

- มุมของลำแสงที่กำหนด: 150 °
- อัตราอายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 806 lm
- อัตรากำลัง: 9.5 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้งาน: แสงนุ่มนวล
- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718696567111
- มุมของลำแสงที่กำหนด: 150 °
- ความสูง: 12.8 cm
- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- มุมของลำแสง: 150 °
- กระแสของหลอดไฟ: 50 mA
- น้ำหนักสุทธิ: 0.130 kg
- อัตราอายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 0.7
- น้ำหนักสุทธิ: 0.190 kg
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 806 lm
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดกลมที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ความกว้าง: 9.5 cm
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- ความสูง: 16.100 cm
- ช่อง: E27
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- การปรับอุณหภูมิสี: 2700 K
- ความยาว: 9.600 cm
- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.7
- อัตรากำลัง: 9.5 W
- หมวดมุมสีของแสงไฟ: โทนแสงสีเหลือง
- ความกว้าง: 9.600 cm
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 806 lm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929001229207
- ขนาดวัตต์: 9.5 W
- ความยาว: 12.8 cm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 70 W
- เวลาออร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที
- ความถี่: 50-60 Hz



วันที่ออก: 2022-06-14
เวอร์ชัน: 0.486

© 2022 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com