

PHILIPS

구형

LED

8.5 W(70W)

E26 캡

주백색

불투명

8718696567173



완벽하게 긴 수명의 LED 조명

필립스 LED 조명 전구는 아름답고 따뜻한 백색광은 물론 긴 수명과 상당한 에너지의 즉각적인 절감 효과를 제공합니다. 단순하고 우아한 디자인을 갖춘 이 전구는 깨끗한 백열 전구를 완벽하게 대체할 수 있습니다.

따뜻한 분위기 조성

- 생생한 색깔을 위한 높은 연색성 <math>> (CRI 80)

혁신적인 디자인

- 긴 수명

편안하게 즐길 수 있는 분위기

- 번거로운 전구 교체 불필요

조명 이상의 빛

- 전원을 켜는 즉시 점등

주요제품

생생한 색깔을 위한 높은 연색성(>80)



연색성 지수(CRI)는 색상에 나타나는 광원 효과를 설명하는 데 사용됩니다. 실외의 자연광은 CRI가 100이기 때문에 다른 광원과 비교하는 기준이 됩니다. 필립스 LED 조명의 CRI는 항상 80 이상으로 태양의 값에 가깝기 때문에 색상이 생생하고 자연스럽게 표현됩니다.

15년의 수명

백열등과 동일한 모양과 분위기를 재현하면서도 훨씬 긴 수명을 제공합니다.

번거로운 전구 교체 불필요

백열 전구를 대체할 수 있는 내구성의 필립스 LED 전구는 설치한 후 더 신경쓰지 않아도 수년 간 아름다운 빛을 발산합니다.

전원을 켜는 즉시 점등

기다릴 필요가 없습니다. 필립스 LED 전구는 전원을 켜는 즉시 최대 밝기를 제공합니다.

사양

특성

- 조광가능: 아니요
- 램프 모양: 비방향성 글로브
- 소켓: E26

전구 규격

- 높이: 12.6 cm
- 폭: 9.5 cm

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 15 a
- 광속 유지율: 0.7
- 명목 수명: 15,000 시간
- 스위치 주기 수: 50,000

조명 특성

- 용도: 부드러운 조명
- 빔 각도: 150 °
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 6500 K
- 조명 색상 카테고리: 주백색, 전구색
- 명목 광속: 806 lm
- 기동 시간: <0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등

기타 특성

- 램프 전류: 45 mA

전력 소비량

- 역률: 0.7
- 전압: 220-240 V
- 전력: 8.5 W
- 전력 수준: 70 W
- 에너지 효율 라벨(EEL): A+

제품 규격 및 무게

- 길이: 12.6 cm

정격값

- 정격 빔 각도: 150 °
- 정격 수명: 15,000 시간
- 정격 광속: 806 lm
- 정격 전원: 8.5 W

기술 사양

- 진동 횟수: 50-60 Hz

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718696567173
- 순중량: 0.125 kg
- 총중량: 0.170 kg
- 높이: 11.100 cm
- 길이: 9.600 cm
- 폭: 9.600 cm
- 소재 번호 (12NC): 929001230121



발행일자: 2023-11-09
버전: 0.452

© 2023 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com