

# PHILIPS

구형

LED

10.5W(85W)

E26 캡

주백색

불투명

8718696567333



## 완벽하게 긴 수명의 LED 조명

필립스 LED 조명 전구는 아름답고 따뜻한 백색광은 물론 긴 수명과 상당한 에너지의 즉각적인 절감 효과를 제공합니다. 단순하고 우아한 디자인을 갖춘 이 전구는 깨끗한 백열 전구를 완벽하게 대체할 수 있습니다.

### 혁신적인 디자인

- 긴 수명

### 편안하게 즐길 수 있는 분위기

- 번거로운 전구 교체 불필요

### 완벽한 조명 품질을 위한 설계

- 생생한 색깔을 위한 높은 연색성 <gt/> (CRI 80)

### 조명 이상의 빛

- 전원을 켜는 즉시 점등

## 주요제품

### 15년의 수명

백열등과 동일한 모양과 분위기를 재현하면서도 훨씬 긴 수명을 제공합니다.

### 번거로운 전구 교체 불필요

백열 전구를 대체할 수 있는 내구성의 필립스 LED 전구는 설치한 후 더 신경쓰지 않아도 수년 간 아름다운 빛을 발산합니다.

### 생생한 색깔을 위한 높은 연색성(>80)



연색성 지수(CRI)는 색상에 나타나는 광원 효과를 설명하는 데 사용됩니다. 실외의 자

연광은 CRI가 100이기 때문에 다른 광원과 비교하는 기준이 됩니다. 필립스 LED 조명의 CRI는 항상 80 이상으로 태양의 값에 가깝기 때문에 색상이 생생하고 자연스럽게 표현됩니다.

### 전원을 켜는 즉시 점등

기다릴 필요가 없습니다. 필립스 LED 전구는 전원을 켜는 즉시 최대 밝기를 제공합니다.

## 사양

### 전구 특성

- 조광 가능: 아니요
- 램프 모양: 비방향성 글로브
- 소켓: E26

### 전구 규격

- 높이: 16.6 cm
- 폭: 12 cm

### 내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 15 a
- 광속 유지율: 0.7
- 명목 수명: 15,000 시간
- 스위치 주기 수: 50,000

### 조명 특성

- 용도: 부드러운 조명
- 빔 각도: 150°
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 6500 K
- 조명 색상 카테고리: 주백색
- 명목 광속: 1055 lm
- 기동 시간: <0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등

### 기타 특성

- 램프 전류: 55 mA

### 전력 소비량

- 역률: 0.7
- 전압: 220-240 V
- 전력: 10.5 W
- 전력 수준: 85 W
- 에너지 효율 라벨: A+

### 정격값

- 정격 빔 각도: 150°
- 정격 수명: 15,000 시간
- 정격 광속: 1055 lm
- 정격 전원: 10.5 W

### 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718696567333
- 순중량: 0.165 kg
- 총중량: 0.227 kg
- 높이: 14.400 cm
- 길이: 12.300 cm
- 폭: 12.300 cm
- 소재 번호 (12NC): 929001230521



발행일자: 2020-08-11  
버전: 0.393

© 2020 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)