

# PHILIPS

Đèn nền

LED

2W (25W)

E14

Ánh sáng trắng ấm



8718696574294



## Thiết kế nổi bật

Hình dạng quen thuộc mà bạn biết và yêu thích. Chúng sử dụng năng lượng ít hơn 80% so với bóng đèn truyền thống nhờ công nghệ tiết kiệm năng lượng LED mới nhất và dùng lâu hơn gấp mười lần.

### Tiết kiệm điện

- Tiết kiệm đến 80% năng lượng

### Được thiết kế mang lại chất lượng ánh sáng hoàn hảo

- Phong cách cổ điển, công nghệ LED hiện đại

### Đèn chất lượng cao

- Ánh sáng đa hướng

# Những nét chính

## Tiết kiệm đến 80% năng lượng



Tiết kiệm lên đến 80% năng lượng so với bóng đèn truyền thống. Giúp bạn giảm hóa đơn tiền điện vì vậy hãy bắt đầu tích lũy tiền tiết kiệm qua các năm ngay từ bây giờ.

## Đèn LEDClassic (sợi đốt)

Các bóng đèn LED cổ điển dựa trên công nghệ LED tiết kiệm năng lượng tiêu chuẩn, ngoại trừ các đèn LED được sắp xếp theo cách giống như các bóng đèn sợi đốt cổ điển. Giờ đây, bạn có thể tận hưởng bóng đèn mang phong cách cổ điển này nhờ công nghệ tiên tiến.

## Ánh sáng đa hướng

Thấu kính cải tiến này phân phối ánh sáng đa hướng, ngăn chặn bóng thường xuất hiện ở cạnh phân tán chùm tia. Kết quả là chúng ta có ánh sáng trắng tự nhiên, âm áp bao quanh.

# Các thông số

## Đặc điểm

- Hình dạng: Đèn nền
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Hình dạng đèn: Đèn nền có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E14

## Kích thước đèn

- Chiều cao: 123 mm
- Chiều rộng: 35 mm

## Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 0.7
- Tuổi thọ danh định: 15.000 h
- Số chu kỳ bật/tắt: 20.000

## Đặc điểm chiếu sáng

- Ứng dụng: Ánh sáng dễ chịu, Ánh sáng bình thường
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 2700 K
- Danh mục màu ánh sáng: Ánh sáng trắng ấm
- Quang thông danh định: 250 lm
- Thời gian khởi động: <0.5 s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: Sáng hết công suất tức thì

## Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 20 mA

## Thông tin đóng gói

- Dòng sản phẩm: LED Classic

## Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.4
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 2 W
- Công suất tương đương: 25 W
- Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL): A++

## Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều dài: 10,7 cm

## Giá trị định mức

- Tuổi thọ định mức: 15.000 h
- Quang thông định mức: 250 lm
- Công suất định mức: 2 W

## Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50 Hz

## Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718696574294
- Trọng lượng thực: 0,014 kg
- Tổng trọng lượng: 0,030 kg
- Chiều cao: 13,000 cm
- Chiều dài: 4,000 cm
- Chiều rộng: 4,000 cm
- Mã số chất liệu (12NC): 929001238408



Ngày phát hành:  
2021-01-13  
Phiên bản: 0.450

© 2021 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)