




PHILIPS  
светодиодный  
свеча  
2 Вт (25 Вт)  
E14  
Теплый белый свет



8718696574317

## Дизайн, притягивающий взгляд

Лампы выполнены в классической форме, а за счет энергосберегающей светодиодной технологии потребляют на 80 % меньше электроэнергии и имеют значительно более долгий срок службы по сравнению с традиционными лампами.

### Экономия электроэнергии

- Экономит до 80% электроэнергии

### Создано для идеального освещения

- Винтажный стиль и современная светодиодная технология
- Всенаправленный свет

# PHILIPS

# Особенности

## Экономит до 80% электроэнергии



Эта лампа экономит до 80% электроэнергии по сравнению с

обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Уменьшите счет по оплате электроэнергии и начните экономить денежные средства уже сейчас.

## LED Classic (с имитацией нити накаливания)

Лампы LED Classic работают на основе стандартной энергосберегающей светодиодной технологии, но светодиоды расположены таким образом, чтобы имитировать классическую лампу накаливания. Лампа в стиле ретро с инновационной технологией освещения.

## Всенаправленный свет

Благодаря инновационному дизайну оптики излучается всенаправленный белый свет. Больше никаких теней по краю светового потока — только естественное освещение с теплой цветовой температурой.

# Характеристики

## характеристики лампы

- форма: шарик
- регулировка яркости: нет
- Розетка: E14

## размеры лампы

- высота: 80 mm
- ширина: 45 mm

## срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 а
- коэффициент стабильности светового потока: 0.7
- Номинальный срок службы: 15 000 h
- количество циклов включения: 20 000

## световые характеристики

- Применение: Комфортное освещение, Общее освещение
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- цветовая температура: 2700 K
- Категория оттенка света: теплый белый
- Номинальная светоотдача: 250 lm
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: Instant full light

## другие характеристики

- сила тока лампы: 20 mA
- содержание ртути: 0 mg

## Информация об упаковке

- Линейка продуктов: LED Classic

## потребляемая мощность

- маркировка энергоэффективности: A+ +
- потребление энергии за 1000 ч: 2 kW
- коэффициент мощности: 0.4
- напряжение: 220–240 V
- мощность в ваттах: 2 W
- эквивалент мощности лампы накаливания: 25 W
- Energy Efficiency Label: A++

## расчетные значения

- расчетный срок службы: 15 000 h
- расчетная световая отдача: 250 lm
- расчетная мощность: 2 W

**Размеры и вес упаковки**

- SAP EAN/UPC — фрагмент:  
8718696574317
- EAN/UPC — пример использования:  
8718696574324
- Масса брутто в SAP, для изделия с  
EAN (шт.): 0,030 kg
- Масса нетто (шт.): 0,014 kg
- Высота в SAP (шт.): 9,700 cm
- Длина в SAP (шт.): 5,000 cm
- Ширина в SAP (шт.): 5,000 cm



Дата выпуска: 2019-04-02  
Версия: 0.289

© Signify Holding, 2019. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)