




PHILIPS  
СВІТЛОДІОДНА  
Лампа-свічка  
2 Вт (25 Вт)  
E14  
Тепле біле світло



8718696574317

## Дизайн, що привертає увагу

Звична, знайома та зручна форма. Вони використовують на 80% менше енергії, ніж традиційні лампи розжарювання, завдяки найновішим енергоефективним світлодіодним технологіям та служать у десять разів довше.

### Заощадження на електроенергії

- Заощаджує до 80% електроенергії

### Розроблено для ідеальної якості світла

- Вінтажний стиль, сучасна світлодіодна технологія
- Всебічне освітлення

# PHILIPS

# Найважливіше

## Заощаджує до 80% електроенергії



Заощаджуйте до 80% енергії у порівнянні зі звичайними лампами.

Нова лампа окупає себе, а далі рік за роком економить ваші гроші. Зменшіть ваші рахунки за електроенергію — почніть заощаджувати вже зараз!

## LEDClassic (філаментна)

Класичні світлодіодні лампи базуються на стандартній енергоефективній світлодіодній технології, однак світлодіоди мають таку форму і розташування, що нагадують класичну лампу розжарювання. Тепер ви можете тішити погляд цими лампами у стилі «ретро», заснованими на найсучасніших технологіях.

## Всебічне освітлення

Ця інноваційна лінза забезпечує всебічний розподіл світла, за якого зникають тіні, котрі зазвичай утворюються на краю розсіювання променя. Результат? Природне, тепле біле світло повсюди довкола.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Форма: Форма кулі
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цоколь: E14

## Розміри лампи

- Висота: 80 mm
- Ширина: 45 mm

## Надійність

- Середній термін експлуатації (при 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 0.7
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

## Характеристики світла

- Застосування: Комфортне світло, Освітлення загального призначення
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Кольорова температура: 2700 K
- Категорія кольору світла: Тепле біле світло
- Номінальний світловий потік: 250 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості

## Інші характеристики

- Струм у лампі: 20 mA
- Вміст ртуті: 0 mg

## Інформація про упаковку

- Сімейство продуктів: Класичні світлодіодні

## Споживання енергії

- Споживання енергії на 1000 год.: 2 kW
- Коефіцієнт потужності: 0.4
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 2 W
- Еквівалент потужності: 25 W
- Рівень енергоефективності: A++

## Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 250 lm
- Номінальна потужність: 2 W

## Розміри та вага в упаковці

- SAP EAN/UPC — штука: 8718696574317
- EAN/UPC — упаковка: 8718696574324
- Вага брутто позиції EAN за SAP (шт): 0,030 kg
- Вага нетто (штуки): 0,014 kg
- Висота за SAP (шт): 9,700 cm
- Довжина SAP (шт): 5,000 cm
- Ширина SAP (шт): 5,000 cm



Дата виходу: 2019-07-01  
Версія: 0.305

© 2019 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)