



PHILIPS
СВІТЛОДІОДНА
Лампа-свічка (з
регулюванням
яскравості)
4,5 Вт (50 Вт)
E14
Тепле біле світло
Можливість
регулювання яскравості



8718696574751

Дизайн, що привертає увагу

Звична, знайома та зручна форма. Вони використовують на 80% менше енергії, ніж традиційні лампи розжарювання, завдяки найновішим енергоефективним світлодіодним технологіям та служать у десять разів довше.

Заощадження на електроенергії

- Заощаджує до 80% електроенергії

Розроблено для ідеальної якості світла

- Вінтажний стиль, сучасна світлодіодна технологія
- Всебічне освітлення

PHILIPS

Найважливіше

Заощаджує до 80% електроенергії



Заощаджуйте до 80% енергії у порівнянні зі звичайними лампами.

Нова лампа окупає себе, а далі рік за роком економить ваші гроші. Зменшіть ваші рахунки за електроенергію — почніть заощаджувати вже зараз!

LEDClassic (філаментна)

Класичні світлодіодні лампи базуються на стандартній енергоефективній світлодіодній технології, однак світлодіоди мають таку форму і розташування, що нагадують класичну лампу розжарювання. Тепер ви можете тішити погляд цими лампами у стилі «ретро», заснованими на найсучасніших технологіях.

Всебічне освітлення

Ця інноваційна лінза забезпечує всебічний розподіл світла, за якого зникають тіні, котрі зазвичай утворюються на краю розсіювання променя. Результат? Природне, тепле біле світло повсюди довкола.

Характеристики

Характеристики лампи

- Форма: Лампа-свічка
- Можливість регулювання яскравості: Так
- Цоколь: E14

Розміри лампи

- Висота: 118 mm
- Ширина: 35 mm

Надійність

- Середній термін експлуатації (при 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 0.7
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

Характеристики світла

- Застосування: Освітлення загального призначення, Декоративне освітлення
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Кольорова температура: 2700 K
- Категорія кольору світла: Тепле біле світло
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості

Інші характеристики

- Струм у лампі: 29 mA
- Вміст ртуті: 0 mg

Інформація про упаковку

- Сімейство продуктів: Класичні світлодіодні

Споживання енергії

- Споживання енергії на 1000 год.: 5 kW
- Коефіцієнт потужності: 0.7
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 4.5 W
- Еквівалент потужності: 50 W
- Рівень енергоефективності: A++

Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 15 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Номінальна потужність: 5 W

Розміри та вага в упаковці

- SAP EAN/UPC – штука:
8718696574751
- EAN/UPC – упаковка: 8718696574768
- Вага брутто позиції EAN за SAP (шт):
0,041 kg
- Вага нетто (штуки): 0,024 kg
- Висота за SAP (шт): 12,600 cm
- Довжина SAP (шт): 4,500 cm
- Ширина SAP (шт): 4,500 cm



Дата виходу: 2019-07-02
Версія: 0.301

© 2019 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com