

PHILIPS

蠟燭燈 (可調光)

LED

4.5W (50W)

E14

暖白光

可調式



8718696574751



美觀的設計

採用您熟知且喜愛的常見的形狀，以及最新的 LED 省電技術，比傳統燈泡減少約 80% 用電量，卻有長達十倍的使用壽命。

節能

- 最高可節省 80% 的能源

專為提供完美照明品質而設計

- 復古風格，現代 LED 技術

高品質照明

- 全向式光線

產品特點

最高可節省 80% 的能源



比標準燈泡節省高達 80% 的能源。物超所值，年年為您節省支出。降低電費帳單費用，現在馬上開始省電節能。

全向式光線

燈管經過創新設計，可提供全向式光線，光線擴展邊緣也不會形成陰影。您可以享受環繞四周的暖白光。

LEDClassic (燈絲)

LED 經典燈泡系列除了排列方式仿照經典白熾燈泡之外，燈泡採用標準 LED 節能技術。復古風格燈泡結合先進技術，您一定會愛上。

規格

特性

- 形狀: 蠟燭燈
- 可調式: 是
- 燈泡外型: 非指向性蠟燭燈
- 插座: E14

燈泡尺寸

- 高度: 118 mm
- 寬度: 35 mm

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 0.7
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 20,000

照明特性

- 應用: 一般性照明, 裝飾用照明
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700 K
- 光色類別: 暖白光
- 額定光通量: 470 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮

其他特性

- 燈電流: 29 mA

包裝資訊

- 產品系列: LED 經典系列

耗電量

- 功率因數: 0.7
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 4.5 W
- 等效瓦數: 50 W
- 節能標章 (EEL): A++

產品尺寸與重量

- 長度: 10.7 cm

額定值

- 額定使用壽命: 15 h
- 額定光通量: 470 lm
- 額定功率: 5 W

技術規格

- 頻率: 50 Hz

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696574751
- 淨重: 0.024 kg
- 淨重: 0.041 kg
- 高度: 12.600 cm
- 長度: 4.500 cm
- 寬度: 4.500 cm
- 材料編號 (12NC): 929001227208



出版日期: 2023-11-10
版本: 0.452

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com