

PHILIPS

Lilin (Dapat diredupkan)

LED

4,5W (50W)


E27

Putih hangat

Dapat diredupkan



8718696574812



Didesain agar terlihat

Bentuk familier yang Anda ketahui dan sukai. Lampu ini sekitar 80% lebih hemat energi dibandingkan lampu ringan biasa berkat teknologi LED hemat energi terkini dan 10 tahun lebih tahan lama.

Hemat energi

- Hemat energi hingga 80%

Didesain untuk kualitas cahaya sempurna

- Teknologi LED modern bergaya vintage

Lampu berkualitas tinggi

- Cahaya segala arah

Kelebihan Utama

Hemat energi hingga 80%



Hemat energi hingga 80% dibandingkan lampu standar. Harga

lampu ini sebanding dengan penghematan yang dihasilkan, sehingga Anda bisa menghemat uang tahun demi tahun. Karena itu, kurangi tagihan listrik Anda dan mulailah berhemat Sekarang.

LED Classic (filamen)

Lampu LED Classic menggunakan teknologi LED standar hemat energi, namun LED diatur sedemikian rupa agar mirip dengan lampu pijar klasik. Kini Anda dapat memiliki lampu bergaya retro dengan teknologi canggih.

Cahaya segala arah

Lensa inovatif ini memberikan penyebaran cahaya segala arah, mencegah bayangan yang biasanya muncul di ujung berkas cahaya. Hasilnya? Cahaya kuning natural di sekeliling.

Spesifikasi

Karakteristik

- Bentuk: Kilau
- Dapat diredupkan: Y
- Bentuk lampu: Luster non-directional
- Soket: E27

Dimensi lampu

- Tinggi: 89 mm
- Lebar: 45 mm

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 0.7
- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan: 20.000

Karakteristik cahaya

- Penggunaan: Lampu umum, Lampu dekoratif
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80
- Suhu warna: 2700 K
- Kategori Warna Cahaya: Kuning
- Flux cahaya nominal: 470 lm
- Waktu mulai: <0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: Cahaya penuh seketika

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 29 mA

Informasi kemasan

- Kelompok produk: LED Klasik

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.7
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 4,5 W
- Watt yang setara: 50 W
- Label Efisiensi Energi (EEL): A++

Dimensi & berat produk

- Panjang: 10,7 cm

Nilai terukur

- Masa pakai terukur: 15 jam
- Flux cahaya terukur: 470 lm
- Daya listrik terukur: 5 W

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50 Hz

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718696574812
- Berat bersih: 0,024 kg
- Berat kotor: 0,042 kg
- Tinggi: 10,600 cm
- Panjang: 5,300 cm
- Lebar: 5,300 cm
- Nomor bahan (12NC): 929001227608



Tanggal dikeluarkan:
2023-11-09
Versi: 0.457

© 2023 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com