



PHILIPS
LED
전구 (조광 가능)
7.5W(60W)
E27
불꽃
조광가능



8718696574836

켜져 있을 때나 꺼져 있을 때 나

눈에 익은 친숙하고 인기 있는 모양입니다. 최신 LED 에너지 절약 기술 덕분에 기존의 전구보다 전기를 약 80% 적게 사용하며 수명은 열 배나 길입니다.

에너지 절약

- 최대 80% 에너지 절감

따뜻한 분위기 조성

- 아주 따뜻한 빛 2000K

완벽한 조명 품질을 위한 설계

- 빈티지 스타일, 첨단 LED 기술
- 전방향 라이트

PHILIPS

주요제품

최대 80% 에너지 절감



기존의 백열 램프에 비해 최대 80%의 에너지를 절감해 보세요. 구입 비용 이상으로 가

치가 있으며 시간이 갈수록 비용이 절약됩니다. 에너지 비용을 줄이며 지금 바로 절약을 시작해 보세요.

2000 K [LED]

조명은 색온도가 서로 다른데, 이는 켈빈 (K)이라는 단위로 표시됩니다. 켈빈 값이 낮은 조명은 따뜻한 느낌의 보다 아늑한 빛을 발산하며 켈빈 값이 높은 조명은 시원한 느낌의 보다 활기찬 빛을 발산합니다.

LEDClassic (필라멘트)

LED Classic 전구는 고전적인 백열 전구를 모방한 식으로 배열되는 점을 제외하고는 표준 LED 에너지 절약 기술에 근거합니다. 첨단 기술의 이 복고풍 전구를 이제 즐길 수 있습니다.

전방향 라이트

이 혁신적 렌즈는 전방향 빛 분포를 구현하여 빔 스프레드 엣지에 보통 나타나는 그림자를 방지합니다. 그 결과? 사방에 자연스럽게 따뜻한 하얀 빛입니다.

사양

전구 특성

- 형태: 전구
- 조광가능: 예
- 소켓: E27

전구 규격

- 높이: 112 mm
- 폭: 60 mm

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 15 a
- 광속 유지율: 0.7
- 명목 수명: 15,000 시간
- 스위치 주기 수: 20,000

조명 특성

- 용도: 편안한 조명, 부드러운 조명, 일반등
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 2000 K
- 조명 색상 카테고리: 불꽃
- 명목 광속: 600 lm
- 기동 시간: <0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등

기타 특성

- 램프 전류: 42 mA
- 수은 함량: 0 mg

포장 정보

- 제품군: LED 클래식

전력 소비량

- 1000시간당 전력 소비량: 8 kW
- 역률: 0.7
- 전압: 220-240 V
- 전력: 7.5 W
- 전력 수준: 60 W
- 에너지 효율 라벨: A+

정격값

- 정격 수명: 15,000 시간
- 정격 광속: 600 lm
- 정격 전원: 7.5 W

포장 크기 및 무게

- SAP EAN/UPC - 개: 8718696574836
- EAN/UPC - 케이스: 8718696574843
- SAP 총중량 EAN (개): 0.052 kg
- 순중량 (개): 0.030 kg
- SAP 높이 (개): 12.000 cm
- SAP 길이 (개): 6.600 cm
- SAP 너비 (개): 6.600 cm



발행일자: 2019-10-14
버전: 0.366

© 2019 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com