



PHILIPS
LED
หลอดไฟ (หรีแสงใต้)
7.5 วัตต์ (60 วัตต์)
ขั้ว E27
เปลวไฟ
หรีแสงใต้



8718696574836

ออกแบบเพื่อให้โดดเด่น

รูปร่างที่คุ้นเคยที่คุณรู้จักและชื่นชอบ หลอดไฟเหล่านี้ใช้พลังงานน้อยกว่าประมาณ 80% เมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน LED ล่าสุดและใช้ได้นานกว่าสิบเท่า

ประหยัดไฟ

- ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%

สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น

- โทนแสงอุ่นสบายเป็นพิเศษ 2000K

ออกแบบมาเพื่อคุณภาพแสงที่สมบูรณ์แบบ

- สไลด์สีวินเทจ เทคโนโลยี LED ทันสมัย
- แสงแบบกระจายแสงได้ทุกทิศทาง

PHILIPS

ไฮไลท์

ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%



ประหยัดไฟสูงสุด 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟมาตรฐาน คุ่มราคาและประหยัดเงินไปหลายปี ลดค่าไฟและเริ่มการออมได้แล้ววันนี้

2000 K [LED]

แสงไฟสามารถมีอุณหภูมิสีที่แตกต่างกัน ซึ่งระบุเป็นหน่วยเคลวิน (K) หลอดไฟที่มีค่าเคลวินต่ำจะให้โทนแสงอบอุ่นที่สบายตามากกว่า ในขณะที่หลอดไฟที่มีค่าเคลวินสูงจะให้โทนแสงเย็นตาที่ช่วยปลุกเร้าพลังงานได้ดีกว่า

LED Classic (ไส้หลอด)

หลอดไฟคลาสสิก LED สร้างขึ้นจากเทคโนโลยี LED ประหยัดพลังงานมาตรฐาน ยกเว้นหลอด LED ที่ทำขึ้นในลักษณะที่เลียนแบบหลอดไส้แบบคลาสสิก ในตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับหลอดไฟยอนยุคนี้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย

แสงแบบกระจายแสงได้ทุกทิศทาง

เลนส์ที่มินิวัดกรรมนี้ให้กระจายแสงสว่างแบบกระจายแสงได้ทุกทิศทาง ป้องกันเงาที่โดยปกติจะปรากฏที่ขอบกระจายลำแสง จึงทำให้เกิดโทนแสงสีเหลืองที่เป็นธรรมชาติอยู่รอบๆ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- รูปทรง: หลอดไฟ
- หรีแสงได้: ได้
- ช่อ: E27

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 112 mm
- ความกว้าง: 60 mm

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 0.7
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 20,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- การใช้งาน: แสงสว่างสบายตา, แสงนุ่มนวล, โคมไฟทั่วไป
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 2000 K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: เปลวไฟ
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 600 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาออร์มอัฟจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 42 mA
- ปริมาณปรอท: 0 mg

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ตระกูลผลิตภัณฑ์: LED คลาสสิก

การใช้พลังงาน

- การใช้พลังงาน ต่อ 1000 ซม.: 8 kW
- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.7
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 7.5 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 60 W
- ฉลากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: A+

ค่าที่กำหนด

- อัตราอายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 600 lm
- อัตรากำลัง: 7.5 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- SAP EAN/UPC - ซีพียู: 8718696574836
- EAN/UPC - กรณี: 8718696574843
- SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ขั้น): 0.052 kg
- น้ำหนักสุทธิ (ขั้น): 0.030 kg
- ส่วนสูง SAP (ขั้น): 12.000 cm
- ความยาว SAP (ขั้น): 6.600 cm
- ความกว้าง SAP (ขั้น): 6.600 cm



วันที่ออก: 2019-09-10
เวอร์ชัน: 0.306

© 2019 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com