

# PHILIPS

전구 (조광 가능)

LED

7W(60W)

E27

블꽃

조광가능



8718696574935



## 켜져 있을 때나 꺼져 있을 때나

눈에 익은 친숙하고 인기 있는 모양입니다. 최신 LED 에너지 절약 기술 덕분에 기존의 전구보다 전기를 약 80% 적게 사용하며 수명은 열 배나 깁니다.

### 에너지 절약

- 최대 80% 에너지 절감

### 따뜻한 분위기 조성

- 아주 따뜻한 빛 2000K

### 완벽한 조명 품질을 위한 설계

- 빈티지 스타일, 첨단 LED 기술

### 고품질 조명

- 전방향 라이트

# 주요제품

## 최대 80% 에너지 절감



기존의 백열 램프에 비해 최대 80%의 에너지를 절감해 보세요. 구입 비용 이상으로

가치가 있으며 시간이 갈수록 비용이 절약됩니다. 에너지 비용을 줄이며 지금 바로 절약을 시작해 보세요.

### 2000 K [LED]

조명은 색온도가 서로 다른데, 이는 켈빈 (K)이라는 단위로 표시됩니다. 켈빈 값이 낮은 조명은 따뜻한 느낌의 보다 아늑한 빛을 발산하며 켈빈 값이 높은 조명은 시원한 느낌의 보다 활기찬 빛을 발산합니다.

### LEDClassic (필라멘트)

LED Classic 전구는 고전적인 백열 전구를 모방한 식으로 배열되는 점을 제외하고는 표준 LED 에너지 절약 기술에 근거합니다. 첨단 기술의 이 복고풍 전구를 이제 즐길 수 있습니다.

### 전방향 라이트

이 혁신적 렌즈는 전방향 빛 분포를 구현하여 빔 스프레드 엣지에 보통 나타나는 그림자를 방지합니다. 그 결과? 사방에 자연스럽게 따뜻한 하얀 빛입니다.

# 사양

## 전구 특성

- 형태: 구형
- 조광가능: 예
- 소켓: E27

## 전구 규격

- 높이: 188 mm
- 폭: 125 mm

## 내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 15 a
- 광속 유지율: 0.7
- 명목 수명: 15,000 시간
- 스위치 주기 수: 20,000

## 조명 특성

- 용도: 편안한 조명, 부드러운 조명, 일반등
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 2000 K
- 조명 색상 카테고리: 불꽃
- 명목 광속: 600 lm
- 기동 시간: <0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등

## 기타 특성

- 램프 전류: 40 mA
- 수은 함량: 0 mg

## 포장 정보

- 제품군: LED 클래식

## 전력 소비량

- 역률: 0.7
- 전압: 220-240 V
- 전력: 7 W
- 전력 수준: 60 W

## 정격값

- 정격 수명: 15,000 시간
- 정격 광속: 600 lm
- 정격 전원: 7 W

## 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718696574935
- 순중량: 0.115 kg
- 총중량: 0.217 kg
- 높이: 19.600 cm
- 길이: 12.800 cm
- 폭: 12.800 cm
- 소재 번호 (12NC): 929001229108
- 순중량: 0.115 kg



발행일자: 2020-06-04  
버전: 0.433

© 2020 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)