



PHILIPS  
LED  
หลอดไฟ (หรือแสงได้)  
7 วัตต์ (60 วัตต์)  
ขั้ว E27  
เปลวไฟ  
หรือแสงได้



8718696574935

## ออกแบบเพื่อให้โดดเด่น

รูปร่างที่คุ้นเคยที่คุณรู้จักและชื่นชอบ หลอดไฟเหล่านี้ใช้พลังงานน้อยกว่าประมาณ 80% เมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน LED ล่าสุดและใช้ได้นานกว่าสิบเท่า

### ประหยัดไฟ

- ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%

### สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น

- โทนแสงอุ่นสบายเป็นพิเศษ 2000K

### ออกแบบมาเพื่อคุณภาพแสงที่สมบูรณ์แบบ

- สไลด์สีวินเทจ เทคโนโลยี LED ทันสมัย
- แสงแบบกระจายแสงได้ทุกทิศทาง

**PHILIPS**

# ไฮไลท์

## ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%



ประหยัดไฟสูงสุด 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟมาตรฐาน คุ่มราคาและประหยัดเงินไปหลายปี ลดค่าไฟและเริ่มการออมได้แล้ววันนี้

## 2000 K [LED]

แสงไฟสามารถมีอุณหภูมิสีที่แตกต่างกัน ซึ่งระบุเป็นหน่วยเคลวิน (K) หลอดไฟที่มีค่าเคลวินต่ำจะให้โทนแสงอบอุ่นที่สบายตามากกว่า ในขณะที่หลอดไฟที่มีค่าเคลวินสูงจะให้โทนแสงเย็นตาที่ช่วยปลุกเร้าพลังงานได้ดีกว่า

## LED Classic (ไส้หลอด)

หลอดไฟคลาสสิก LED สร้างขึ้นจากเทคโนโลยี LED ประหยัดพลังงานมาตรฐาน ยกเว้นหลอด LED ที่ทำขึ้นในลักษณะที่เลียนแบบหลอดไส้แบบคลาสสิก ในตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับหลอดไฟย้อนยุคนี้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย

## แสงแบบกระจายแสงได้ทุกทิศทาง

เลนส์ที่มินิวัดกรรมนี้ให้กระจายแสงสว่างแบบกระจายแสงได้ทุกทิศทาง ป้องกันเงาที่โดยปกติจะปรากฏที่ขอบกระจายแสง จึงทำให้เกิดโทนแสงสีเหลืองที่เป็นธรรมชาติอยู่รอบๆ

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- รูปทรง: Globe
- หรีแสงได้: ได้
- ช่อ: E27

## ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 188 mm
- ความกว้าง: 125 mm

## ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 0.7
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 h
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 20,000

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- การใช้งาน: แสงสว่างสบายตา, แสงนุ่มนวล, โคมไฟทั่วไป
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 2000 K
- หมวดมุมสีของแสงไฟ: เปลวไฟ
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 600 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาออร์มอัฟจนถึงส่องสว่าง 60%: Instant full light

## คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 40 mA
- ปริมาณปรอท: 0 mg

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ตระกูลผลิตภัณฑ์: LED คลาสสิก

## การใช้พลังงาน

- ฉลากประสิทธิภาพพลังงาน: A+
- การใช้พลังงาน ต่อ 1000 ซม.: 7 kW
- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.7
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 7 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 60 W
- Energy Efficiency Label: A+

## ค่าที่กำหนด

- อัตราอายุการใช้งาน: 15,000 h
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 600 lm
- อัตรากำลัง: 7 W

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- SAP EAN/UPC - ซี□น: 8718696574935
- EAN/UPC - กรณี: 8718696574942
- SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ชั้น): 0.217 kg
- น้ำหนักสุทธิ (ชั้น): 0.115 kg
- ส่วนสูง SAP (ชั้น): 19.600 cm
- ความยาว SAP (ชั้น): 12.800 cm
- ความกว้าง SAP (ชั้น): 12.800 cm



วันที่ออก: 2019-04-02  
เวอร์ชัน: 0.287

© 2019 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)