



PHILIPS  
LED  
Bóng đèn (Có thể điều chỉnh độ sáng)  
7 W (60 W)  
E27  
Ngọn lửa  
Có thể điều chỉnh độ sáng



8718696574935

## Thiết kế nổi bật

Hình dạng quen thuộc mà bạn biết và yêu thích. Chúng sử dụng năng lượng ít hơn 80% so với bóng đèn truyền thống nhờ công nghệ tiết kiệm năng lượng LED mới nhất và dùng lâu hơn gấp mười lần

### Tiết kiệm điện

- Tiết kiệm đến 80% năng lượng

### Tạo không khí ấm áp

- Ánh sáng ấm cúng hơn 2000K

### Được thiết kế mang lại chất lượng ánh sáng hoàn hảo

- Phong cách cổ điển, công nghệ LED hiện đại

### Đèn chất lượng cao

- Ánh sáng đa hướng

# PHILIPS

# Những nét chính

## Tiết kiệm đến 80% năng lượng



Tiết kiệm lên đến 80% năng lượng so với bóng đèn truyền thống. Giúp bạn giảm hóa đơn tiền điện vì vậy hãy bắt

đầu tích lũy tiền tiết kiệm qua các năm ngay từ bây giờ.

## 2000 K [LED]

Ánh sáng có nhiều nhiệt độ màu khác nhau và được chỉ báo bằng đơn vị Kelvin (K). Bóng đèn có giá trị Kelvin thấp sẽ tạo ra ánh sáng ấm áp hơn, trong khi bóng đèn có giá trị Kelvin cao hơn sẽ cho ánh sáng mát mẻ, nhiều năng lượng hơn.

## Đèn LEDClassic (sợi đốt)

Các bóng đèn LED cổ điển dựa trên công nghệ LED tiết kiệm năng lượng tiêu chuẩn, ngoại trừ các đèn LED được sắp xếp theo cách giống như các bóng đèn sợi đốt cổ điển. Giờ đây, bạn có thể tận hưởng bóng đèn mang phong cách cổ điển này nhờ công nghệ tiên tiến.

## Ánh sáng đa hướng

Thấu kính cải tiến này phân phối ánh sáng đa hướng, ngăn chặn bóng thường xuất hiện ở cạnh phân tán chùm tia. Kết quả là chúng ta có ánh sáng trắng tự nhiên, ấm áp bao quanh.

# Các thông số

## Đặc điểm của đèn

- Hình dạng: Đèn tròn
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Có
- Ổ cắm: E27

## Kích thước đèn

- Chiều cao: 188 mm
- Chiều rộng: 125 mm

## Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 0.7
- Tuổi thọ danh định: 15.000 h
- Số chu kỳ bật/tắt: 20.000

## Đặc điểm chiếu sáng

- Ứng dụng: Ánh sáng dễ chịu, Ánh sáng dịu, Ánh sáng bình thường
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 2000 K
- Danh mục màu ánh sáng: Ngọn lửa
- Quang thông danh định: 600 lm
- Thời gian khởi động: <0.5 s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: Sáng hết công suất tức thì

## Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 40 mA
- Hàm lượng thủy ngân: 0 mg

## Thông tin đóng gói

- Dòng sản phẩm: LED Classic

## Mức tiêu thụ điện

- Mức tiêu thụ điện mỗi 1000h: 7 kW
- Hệ số công suất: 0.7
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 7 W
- Công suất tương đương: 60 W
- Nhân hiệu quả năng lượng: A+

## Giá trị định mức

- Tuổi thọ định mức: 15.000 h
- Quang thông định mức: 600 lm
- Công suất định mức: 7 W

**Kích thước và trọng lượng đóng gói**

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718696574935
- Trọng lượng thực: 0,115 kg
- Tổng trọng lượng: 0,217 kg
- Chiều cao: 19,600 cm
- Chiều dài: 12,800 cm
- Chiều rộng: 12,800 cm
- SAP EAN/UPC - Cái: 8718696574935
- Mã số chất liệu (12NC): 929001229108
- EAN/UPC - Trường hợp: 8718696574942
- EAN tổng trọng lượng SAP (Cái): 0,217 kg
- Trọng lượng thực: 0,115 kg
- Chiều cao SAP (Cái): 19,600 cm
- Chiều dài SAP (Cái): 12,800 cm
- Chiều rộng SAP (Cái): 12,800 cm



Ngày phát hành:  
2020-02-21  
Phiên bản: 0.431

© 2020 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tám khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)