

# PHILIPS

燈泡 (可調光)

LED

7W (60W)

E27

火焰效果

可調式



8718696574935



## 美觀的設計

採用您熟知且喜愛的常見形狀，以及最新的 LED 省電技術，比傳統燈泡減少約 80% 用電量，卻有長達十倍的使用壽命

### 節能

- 最高可節省 80% 的能源

### 營造溫馨氛圍

- 格外溫暖的光線 2000K

### 專為提供完美照明品質而設計

- 復古風格，現代 LED 技術

### 高品質照明

- 全向式光線

# 產品特點

最高可節省 80% 的能源



比標準燈泡節省高達 80% 的能源。物超所值，年年為您節省支出。降低電費帳單費用，現在馬上開始省電節能。

## 2000 K [LED]

光線有不同的色溫，以 Kelvin (K) 為單位來表示。Kelvin 值較低的燈泡會產生較溫馨的柔和光線，而 Kelvin 值較高的燈泡則提供較令人振奮的冷調光線。

## LEDClassic (燈絲)

LED 經典燈泡系列除了排列方式仿照經典白熾燈泡之外，燈泡採用標準 LED 節能技術。復古風格燈泡結合先進技術，您一定會愛上。

## 全向式光線

燈管經過創新設計，可提供全向式光線，光線擴展邊緣也不會形成陰影。您可以享受環繞四周的暖白光。

# 規格

## 特性

- 形狀: 球型燈
- 可調式: 是
- 燈泡外型: 非指向性球型燈泡
- 插座: E27

## 燈泡尺寸

- 高度: 188 mm
- 寬度: 125 mm

## 耐用

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 0.7
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 20,000

## 照明特性

- 應用: 舒適光線, 柔和光線, 一般性照明
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2000 K
- 光色類別: 火焰效果
- 額定光通量: 600 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮

## 其他特性

- 燈電流: 40 mA

## 包裝資訊

- 產品系列: LED 經典系列

## 耗電量

- 功率因數: 0.7
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 7 W
- 可替換白熾燈泡瓦數: 60 W
- 節能標章 (EEL): A+

## 產品尺寸與重量

- 長度: 10.7 cm

## 額定值

- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 600 lm
- 額定功率: 7 W

## 技術規格

- 頻率: 50 Hz



出版日期: 2023-11-10  
版本: 0.444

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)