

PHILIPS

Lineaartoru
(hämardatav)

LED

14 W (100 W)

R7s

Valge

Hämardatav



8718696578735



Hämardatav, lineaarne, 300-kraadise vihuga LED-valgus

See uuenduslik lineaarne LED-lamp sobib ideaalselt asendama R7S halogeenlampe, olles neist kõvasti energiasäästlikum.

Kvaliteetne valgus

- Lisateave valgustuse kohta
- Säravvalge valgus

Jätkusuutlik valik

- UV- ja infrapunavalguseta
- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat
- Parem teie rahakoti ja terve planeedi jaoks

Valgus on rohkem kui valgustus

- Hämardatav

Esiletõstetud tooted

Lisateave valgustuse kohta



Värvitemperatuur: valgusel võib olla erinevaid värvitemperatuure, mida väljendatakse ühikutes nimega Kelvin (K). Lambid, millel on madal Kelvini väärtus, toodavad sooja ja rahulikumat valgust. Suurema Kelvini väärtusega lambid toodavad jahedamat ja energilisemat valgust. CRI: värviedastusindeksit (color rendering index, CRI) kasutatakse, et kirjeldada valgusallika mõju värvusilmele. Loomuliku päikesevalguse CRI-väärtus on 100. Philipsi LED-lampide CRI-väärtus on alati kõrgem kui 80, mis tagab värvide tõetruu ja loomuliku edastamise.

Säravvalge valgus



Selle lambi värvitemperatuur on 3000 K, mis tagab ereda ja sooja valguse. See on täiuslik kutsuva õhkkonna loomiseks sõpru võõrustades või raamatu seltsis lõdvestumiseks.

Puuduvad nii UV kui ka IR




Valgustis ei ole infrapunakomponenti, seega ei eralda see soojust. Samuti ei ole selles valgustis kasutatud ultravioletvalgust. Need kaks omadust tähendavad, et see valgusti ei põhjusta kangaste ja teiste esemete tuhmumist.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Energiasääst kuni 80%



Võrreldes tavalise pirniga säästate LED-tehnoloogiaga kuni 80% energiat. Seega tasub see ennast ära ja säästab igal aastal teie raha. Samuti aitab see keskkonda säästa.

Hämardatav

Seda lambipirni saab kasutada enamiku hämarditega, et luua täpselt soovitud õhkkond. Saate hämardada sujuvalt kuni vaid 10% valgustasemeni. Kontrollige hämarditega ühilduvuse tabelist, kas konkreetset hämardit saab selle pirniga kasutada.

Spetsifikatsioon

Karakteristikud

- Kuju: Reflektor
- Hämardatav: Jah
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga reflektor
- Pistikupesa: R7s

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 11,8 cm
- Laius: 2,9 cm

Kestvus

- Keskmise kasutusega (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aastat
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 0.7
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Lülitustsüklite arv: 50 000

Valgusti omadused

- Rakendus: Lisaeredus
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 3000 K
- Valguse värvi kategooria: Valge
- Nominaalne valgustugevus: 1600 lm
- Käivitusaeg: <0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus

Muud omadused

- Lambi riskigrupi klassifikatsioon: RG1
- Valgusti voolutugevus: 74 mA

Pakendi teave

- Tooteperekond: EyeComfort

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.8
- Pinge: 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 14 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 100 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): A+

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 11,8 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)
- Nimivõimsus: 14 W

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz



Väljalaske kuupäev:
2023-11-08
Versioon: 0.645

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com