

# PHILIPS

Spot

LED

3W (35W)

GU5.3 kap

Cahaya Terang Sejuk

Tidak dapat diredupkan

8718696579534



## Penerangan aksen LED tahan lama dengan cahaya terfokus

Lampu sorot LED Philips memberikan berkas cahaya terang dan terfokus, tahan lama, dan sangat hemat energi.

### **Cahaya tepercaya**

- Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.

### **Penggantian mudah**

- Dapatkan output cahaya maksimal begitu Anda menekan tombol.

### **Ciptakan suasana aktif**

- Cahaya berkilau lembut untuk interior modern

### **Pilih solusi berkelanjutan**

- Aman untuk ruangan mana pun dan mudah didaur ulang

# Kelebihan Utama

## **Tanpa UV atau IR**

Berkas cahaya bebas dari infra merah sehingga tidak ada panas yang dipancarkan, dan tanpa ultra violet sehingga kain dan barang-barang di bawah lampu tidak akan menjadi kusam.

## **Menyala seketika**

Cahaya langsung bersinar saat lampu dinyalakan, itu janji lampu Philips LED yang hemat energi dan menyala seketika.

## **Cahaya putih terang 4000K**

Cahaya bisa memiliki beragam suhu warna, yang dinyatakan dalam satuan Kelvin (K). Lampu dengan nilai rendah menghasilkan cahaya yang lebih kuning, nyaman dan hangat, sedangkan lampu bernilai Kelvin tinggi menciptakan cahaya yang putih dan lebih berenergi.

## **Tidak mengandung zat berbahaya**

Lampu Philips LED tidak mengandung bahan berbahaya, sehingga aman untuk ruangan mana pun dan mudah didaur ulang.

# Spesifikasi

## Karakteristik

- Bentuk: Spot
- Dapat diredukan: Tidak
- Bentuk lampu: Spot directional
- Soket: GU5.3

## Dimensi lampu

- Tinggi: 46 mm
- Lebar: 50 mm

## Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 0.7
- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan: 50.000

## Karakteristik cahaya

- Penggunaan: Lampu aksen
- Sudut berkas cahaya: 24 °
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Kategori Warna Cahaya: Cool Daylight
- Flux cahaya nominal: 290 lm
- Waktu mulai: <0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: Cahaya penuh seketika

## Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 350 mA
- Efikasi: 97 lm/W

## Konsumsi daya

- Faktor daya: >0.5
- Voltase: 12 V
- Watt: 3 W
- Watt yang setara: 35 W
- Label Efisiensi Energi (EEL): A++

## Dimensi & berat produk

- Panjang: 4,7 cm

## Nilai terukur

- Sudut berkas cahaya terukur: 24 °
- Masa pakai terukur: 15.000 jam
- Flux cahaya terukur: 290 lm
- Tingkat intensitas puncak: 1000 cd
- Daya listrik terukur: 3 W

## Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz

## Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718696579534
- Berat bersih: 0,045 kg
- Berat kotor: 0,052 kg
- Tinggi: 5,500 cm
- Panjang: 4,500 cm
- Lebar: 4,500 cm
- Nomor bahan (12NC): 929001239808



Tanggal dikeluarkan:  
2021-07-30  
Versi: 0.458

© 2021 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.