



PHILIPS
LED
เฉพาะจุด
3 วัตต์ (35 วัตต์)
ขั้ว GU5.3
โทนแสงสีขาว
หรี่แสงไม่ได้

8718696579534

แสงสำหรับการเน้น LED อัน ทนทานที่ให้ลำแสงแบบเน้น เฉพาะจุด

ไฟส่องเฉพาะจุด LED ของ Philips ให้ลำแสงสว่างที่เน้นเฉพาะจุด ใช้งานได้ยาวนาน
และประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างมาก

ทางเลือกที่คงทน

- ปลอดภัยสำหรับทุกๆ ห้องและสะดวกในการรีไซเคิล

แสงสว่างที่คุณวางใจ

- เชื่อมต่อกับข้อมูลที่ Philips ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์

เปลี่ยนอะไหล่ส่งาย

- ให้แสงสว่างสูงสุดทันทีที่กดสวิตช์

PHILIPS

สร้างบรรยากาศที่กระฉับกระเฉง

- แสงสว่างสดใสอุณหภูมิสำหรับการตกแต่งภายในที่ทันสมัย

ไฮไลท์

ไม่มีสารที่เป็นอันตราย

หลอดไฟ Philips LED ไม่มีวัสดุที่เป็นอันตราย ทำให้ปลอดภัยสำหรับทุกๆ ห้องและสะดวกในการรีไซเคิล

ไม่มีรังสียูวี หรือ อินฟราเรด

ลำแสงจากหลอดไฟปราศจากอินฟราเรด จึงไม่แผ่รังสีความร้อน และไม่มีแสงอัลตราไวโอเล็ต เนื้อผ้าและสิ่งของที่อยู๋ภายใต้แสงนี้จึงไม่ซีดจาง

จุดติดตั้งที่

สว่างทันทีที่เปิดสวิตช์ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของ Philips ที่จะช่วยประหยัดพลังงานนับตั้งแต่เปิดสวิตช์หลอดไฟ LED

โคมไฟโทนแสงสีขาวเจิดจ้า 4000K

แสงไฟสามารถมีอุณหภูมิสีที่แตกต่างกัน ซึ่งระบุเป็นหน่วยเคลวิน (K) หลอดไฟที่มีค่าเคลวินต่ำจะให้โทนแสงอบอุ่นที่สบายตามากกว่า ในขณะที่หลอดไฟที่มีค่าเคลวินสูงจะให้โทนแสงเย็นตาที่ช่วยปลุกเร้าพลังงานได้ดีกว่า

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- รูปทรง: เฉพาะจุด
- หนีแสงได้: ไม่มี
- ซ็อก: GU5.3

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 46 mm
- ความกว้าง: 50 mm

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 0.7
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- การใช้งาน: แสงสำหรับการเน้น
- มุมของลำแสง: 24 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- หมวดหมูสีของแสงไฟ: โทนมืดสีขาว
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 290 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาออร์มอัฟจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ทันที

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 350 mA
- ปริมาณปรอท: 0 mg

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: >0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V
- ขนาดวัตต์: 3 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 35 W
- ฉลากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: A++

ค่าที่กำหนด

- มุมของลำแสงที่กำหนด: 24 °
- อัตราอายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 290 lm
- อัตรากำลัง: 3 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- SAP EAN/UPC - ซ็อก: 8718696579534
- EAN/UPC - กรณิ: 8718696579541
- SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ชั้น): 0.052 kg
- น้ำหนักสุทธิ (ชั้น): 0.045 kg
- ส่วนสูง SAP (ชั้น): 5.500 cm
- ความยาว SAP (ชั้น): 4.500 cm
- ความกว้าง SAP (ชั้น): 4.500 cm



วันที่ออก: 2019-08-20
เวอร์ชัน: 0.315

© 2019 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com