



PHILIPS  
LED  
Foco  
5 W (50 W)  
Rosca GU5.3  
Blanco cálido  
No regulable



8718696579558

## Luz decorativa LED duradera con haz enfocado

Los Mini reflectores LED de Philips proporcionan un rayo luminoso focalizado, una larga duración y ahorro de energía significativo.

### Opción sostenible

- Segura para cualquier habitación y conveniente para reciclar

### Modelo de confianza

- Puede confiar en la información que ofrecen los empaques de Philips.

### Reemplazo simple

- Consiga la máxima emisión de luz tan pronto como active el interruptor.

# PHILIPS

**Cree una atmósfera cálida**

- Verdadera luz blanca y cálida de tipo incandescente (2.700 K)

# Destacados

## Sin sustancias peligrosas

Las luces LED de Philips no contienen materiales peligrosos, por lo que son seguras para cualquier habitación y convenientes para reciclar.

## Sin UV ni RI

El rayo de luz está libre de infrarrojos, por lo que no irradia calor. Además, no hay presencia de luz ultravioleta, lo cual significa que la tela y los elementos situados bajo esta luz no se desteñirán.

## Encendido instantáneo

Luz inmediata cuando se encienda el aparato, esa es la promesa de las lámparas LED de ahorro energético y de encendido instantáneo Philips.

## Luz blanca cálida (2700 K)

La luz puede tener diferentes temperaturas de color que se indican en unidades llamadas Kelvin (K). Los focos con un bajo valor Kelvin producen una luz cálida y acogedora, mientras que aquellos con un alto valor Kelvin producen una luz fría y más energizante.

# Especificaciones

## Características del foco

- Forma: Foco
- Con regulador: NO
- Toma de corriente: GU5.3

## Dimensiones del foco

- Alto: 46 mm
- Ancho: 50 mm

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 0.7
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

## Características de la luz

- Aplicación: Luz decorativa
- Ángulo del rayo de luz: 24 °
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 2700 K
- Categoría de color de la luz: Blanco cálido
- Flujo luminoso nominal: 400 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Instant full light

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 580 mA
- Contenido de mercurio: 0 mg

## Consumo de energía

- Factor de energía: >0.5
- Voltaje: 12 V
- Potencia: 5 W
- Potencia equivalente: 50 W
- Etiqueta de eficiencia energética: A+

## Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 24 °
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 400 lm
- Potencia asignada: 5 W

## Dimensiones y peso del empaque

- SAP EAN/UPC - Pieza: 8718696579558
- EAN/UPC - Caja: 8718696579565
- Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.052 kg
- Peso neto (unidad): 0.045 kg
- Peso SAP (unidad): 5.500 cm
- Longitud de SAP (pieza): 4.500 cm
- Ancho de SAP (pieza): 4.500 cm



Fecha de publicación:  
2019-06-14  
Versión: 0.319

© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)