

PHILIPS

Foco

LED

5 W (50 W)

Base GU5.3

Blanco cálido

No regulable



8718696579558



Luz decorativa LED duradera con haz enfocado

Los Mini reflectores LED de Philips proporcionan un rayo luminoso focalizado, una larga duración y ahorro de energía significativo.

Modelo de confianza

- Puede confiar en la información que ofrecen los paquetes de Philips.

Reemplazo simple

- Consiga la máxima emisión de luz tan pronto como active el interruptor.

Cree una atmósfera cálida

- Verdadera luz blanca y cálida de tipo incandescente (2.700 K)

Elija una solución sostenible

- Segura para cualquier habitación y conveniente para reciclar

Destacados

Sin UV ni RI

El rayo de luz está libre de infrarrojos, por lo que no irradia calor. Además, no hay presencia de luz ultravioleta, lo cual significa que la tela y los elementos situados bajo esta luz no se desteñirán.

Encendido instantáneo

Luz inmediata cuando se encienda el aparato, esa es la promesa de las lámparas LED de ahorro energético y de encendido instantáneo Philips.

Luz blanca cálida (2700 K)

La luz puede tener diferentes temperaturas de color que se indican en unidades llamadas Kelvin (K). Los focos con un bajo valor Kelvin producen una luz cálida y acogedora, mientras que aquellos con un alto valor Kelvin producen una luz fría y más energizante.

Sin sustancias peligrosas

Las luces LED de Philips no contienen materiales peligrosos, por lo que son seguras para cualquier habitación y convenientes para reciclar.

Especificaciones

Características

- Forma: Foco
- Regulable: NO
- Forma de la lámpara: Foco spot orientable
- Toma de corriente: GU5.3

Dimensiones del foco

- Alto: 46 mm
- Ancho: 50 mm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 0.7
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Aplicación: Luz de acentuación
- Ángulo del rayo de luz: 24 °
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 2700 K
- Categoría de color de la luz: Blanco cálido
- Flujo luminoso nominal: 400 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Otras características

- Corriente de la lámpara: 580 mA
- Eficacia: 80 lm/W

Consumo de energía

- Factor de energía: >0.5
- Voltaje: 12 V
- Potencia en vatios: 5 W
- Potencia en vatios equivalente: 50 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 4.7 cm

Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 24 °
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 400 lm
- Intensidad máxima: 1700 cd
- Potencia asignada: 5 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.471

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com