

# PHILIPS

Luz spot

LED

5 W (50 W)

Base GU5.3

Luz fría de día

No regulable



8718696579572



## Luz decorativa LED duradera con haz enfocado

Los Mini reflectores LED de Philips proporcionan un rayo luminoso focalizado, una larga duración y ahorro de energía significativo.

### Modelo de confianza

- Puede confiar en la información que ofrecen los empaques de Philips.

### Reemplazo simple

- Consiga la máxima emisión de luz tan pronto como active el interruptor.

### Cree una atmósfera activa

- Una luz reluciente baja para un interior moderno

### Elija una solución sostenible

- Segura para cualquier habitación y conveniente para reciclar

# Destacados

## Sin UV ni RI

El rayo de luz está libre de infrarrojos, por lo que no irradia calor. Además, no hay presencia de luz ultravioleta, lo cual significa que la tela y los elementos situados bajo esta luz no se desteñirán.

## Encendido instantáneo

Luz inmediata cuando se encienda el aparato, esa es la promesa de las lámparas LED de ahorro energético y de encendido instantáneo Philips.

## 4000K luz blanca brillante

La luz puede tener diferentes temperaturas de color que se indican en unidades llamadas Kelvin (K). Los focos con un bajo valor Kelvin producen una luz cálida y acogedora, mientras que aquellos con un alto valor Kelvin producen una luz fría y más energizante.

## Sin sustancias peligrosas

Las luces LED de Philips no contienen materiales peligrosos, por lo que son seguras para cualquier habitación y convenientes para reciclar.

# Especificaciones

## Características

- Forma: Luz spot
- Regulable: NO
- Forma de la lámpara: Foco orientable
- Toma de corriente: GU5.3

## Dimensiones del producto

- Alto: 46 mm
- Ancho: 50 mm

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 0.7
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50.000

## Características de la luz

- Aplicación: Luz de acentuación
- Ángulo del rayo de luz: 24 °
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 6500 K
- Categoría de color de la luz: Fría de día
- Flujo luminoso nominal: 435 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 580 mA
- Eficacia: 87 lm/W

## Consumo de energía

- Factor de energía: >0.5
- Voltaje: 12 V
- Potencia en vatios: 5 W
- Potencia en vatios equivalente: 50 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+

## Dimensiones y peso del producto

- Largo: 4,7 cm

## Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 24 °
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 435 lm
- Intensidad máxima: 1700 cd
- Potencia asignada: 5 W

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

**Dimensiones y peso del empaque**

- EAN/UPC - Producto: 8718696579572
- Peso neto: 0,045 kg
- Peso bruto: 0,052 kg
- Alto: 5,500 cm
- Longitud: 4,500 cm
- Ancho: 4,500 cm
- Número de material (12NC): 929001240208



Fecha de publicación:  
2021-04-08  
Versión: 0.471

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)