



營造令人振奮的活力氣氛

明亮 LED 燈帶來優異的照明品質

值得信任的明燈

·您可放心的信賴飛利浦包裝說明。

更換輕鬆

·按下開關便可立即為您提供最大照明輸出。

輕鬆享受

· 免除經常更換的麻煩

選擇永續型解決方案

·在任何空間皆安全且方便回收

規格

無紫外線或紅外線

光線不含紅外線、無紫外線, 這表示在此光 線下的布料與物品不會褪色。

即亮

具即亮功能的省能 LED 燈開燈即亮,這是 飛利浦給您的保證。

免除更換燈泡的麻煩



飛利浦 LED 投射燈是鹵素投射燈的耐用替換選擇,安裝之後即無後顧之憂,可年復一年提供美麗光束,歷久不衰。

不含有害物質

飛利浦 LED 燈絕對不含有害物質,因此在 任何空間皆安全且方便回收。

焦點

特性

- •形狀: 球泡燈
- 可調式: 無
- · 燈泡外型: 非指向性球型燈泡
- · 插座· F27

燈泡尺寸

• 高度: 8.8 cm • **寬**度: 4.5 cm

耐用

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- ・光通維持率 (LMF): 0.7 ・額定使用壽命: 15,000 h
- . 開關次數: 50.000

照明特性

- .應用: 閃亮光線
- · 光束角度: 150°
- · 演色性指數 (CRI): 80
- . 色溫: 6500 K
- . 光色類別: 畫光色
- •額定光通量: 350 lm
- ·開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點 亮

其他特性

·燈電流: 28-55 mA

耗電量

- ·功率因數: 0.4
- · 電壓: 100 240 V
- · 瓦數: 3.5 W
- ·可替換白熾燈泡瓦數: 32 W

產品尺寸與重量

·長度: 8.8 cm

額定值

- ·額定光束角度: 150°
- •額定使用壽命: 15,000 h
- •額定光通量: 350 lm
- ·額定功率: 3.5 W

技術規格

·頻率: 50-60 Hz



發行日期: 2023-11-10 版本: 0.445 © 2023 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證,對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意,本文件提及之資訊並非任何商業合約,亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。