

PHILIPS

Spottilamppu
(himmennettävä)

LED

5 W (50 W)

GU10

Lämmin valkoinen

Himmennettävä



8718696582336



Oikea valo jokaiseen hetkeen

Philipsin lämminsävyiset LED-spottilamput tuovat himmennettävän LED-valaistuksen uudelle tasolle. Koska nämä Philips-spottilamput voi himmentää perinteisten hehkulamppujen lämpimään sävyyn, voit säätää valoa mielesi mukaan ja luoda jokaiseen tilanteeseen sopivan valaistuksen.

Laadukasta valoa

- Lue lisää valosta
- Silmiesi mukavuuden puolesta
- Tasainen valokeila

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Ei ultravioletti- tai infrapunasäteilyä
- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta
- Säästä rahaa ja suojele ympäristöä

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen korostusvalaistukseen

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Himmennettävissä lämpimäksi hehkuksi

Kohokohdat

Lue lisää valosta



Väriämpötila: Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100. Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta ja luonnollisilta.

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välikymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiasi täydellisen tunnelman.

Tasainen valokeila



Perinteisistä halogeenispottilampuista poiketen Single Optic -linssi muodostaa loistavan valokeilan ilman varjokohtia valokeilan reunoissa.

Ei ultraviolettia- tai infrapunasäteilyä




Valo koostuu vain näkyvästä valosta ilman infrapuna- ja ultraviolettisäteilyä. Valo ei siis säteile lämpöä, eikä haalista kankaita tai muita kohteita.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Energiansäästö jopa 80 %



LED-tekniikka säästää rahaa ja jopa 80 % energiaa verrattuna vakiolamppuihin. Niinpä se maksaa itsensä nopeasti takaisin ja säästää rahaa vuodesta toiseen. Samalla vähennät myös ympäristön kuormitusta.

Täydellinen korostusvalaistukseen



Tätä nykyaikaista laajalla valon lähtökulmalla (36 astetta) varustettua LED-spottia, jossa on suunnattu valonlähtö, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti upotettaviin valaisimiin, kiskoalaisimiin sekä keittiöiden, keittiösaarekkeiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

WarmGlow-himmennys

Tämän lampun voi himmentää 2 700 kelvinin lämpimästä valosta 2 200 kelvinin valoon. Mitä enemmän valoa himmennetään, sitä lämpimämmäksi se muuttuu.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Muoto: Spotti
- Himmennettävä: Kyllä
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10

Polttimon mitat

- Korkeus: 5,4 cm
- Leveys: 5 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 a
- Lumen-pysyvyyskerroin: 0.7
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 50 000

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Korostusvalaistus
- Keilakulma: 36 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valon väriluokka: Lämmin valkoinen
- Valovirta: 350 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lamppuluokituksen riskiryhmä: RGO
- Lampun virta: 25 mA
- Tehokkuus: 70 lm/W

Pakkauksen tiedot

- Tuoteperhe: Perus LED, EyeComfort

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 5 W
- Tehon vastaavuus: 50 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A+

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 5,4 cm

Mitoitusarvot

- Valon kulman mitoitusarvo: 36 °
- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 395 lm
- Nimellinen valon enimmäisvoimakkuus: 710 cd
- Mitoitusteho: 5 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.575

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailutus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com