

# PHILIPS

## Σποτ αλογόνου

### Σποτ αλογόνου 12V

20W

Λάμπα GU5.3

Θερμό λευκό

Με ρύθμιση έντασης



8718696588703



## Εντυπωσιακός φωτισμός ανάδειξης

Το σποτ αλογόνου της Philips προσφέρει κατευθυνόμενο φως αλογόνου σε φυσικούς, αστραφτερούς τόνους. Αυτός ο λαμπτήρας αλογόνου διαθέτει πλήρη ρύθμιση της έντασης και εκπέμπει εστιασμένες δέσμες φωτός δημιουργώντας φωτεινά εφέ μέσα στο σπίτι σας.

### Φως κορυφαίας ποιότητας

- Ψυχρή δέσμη για θερμοευαίσθητα αντικείμενα
- Διακοσμητικός φωτισμός ανάδειξης

### Με ρύθμιση έντασης

- Η καλύτερη δυνατότητα προσαρμογής και δημιουργίας μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας

### Η οικονομική και οικολογική επιλογή

- Με διπλάσια διάρκεια ζωής από έναν τυπικό λαμπτήρα

# Χαρακτηριστικά

## Ψυχρή δέσμη

Η χαμηλότερη θερμοκρασία στο μπροστινό μέρος της λάμπας Philips ελαχιστοποιεί την επίδραση της θερμότητας σε ευαίσθητα αντικείμενα, σε σύγκριση με έναν κοινό λαμπτήρα ανακλαστήρα LED.

## Διακοσμητικός φωτισμός ανάδειξης



Αυτό το σποτ της Philips εκπέμπει μια εστιασμένη, έντονη δέσμη φωτός. Χρησιμοποιήστε το για να αναδείξετε κάποιο ιδιαίτερο αντικείμενο ή συνδυάστε περισσότερα σποτ για γενικό οικιακό φωτισμό.

## Βέλτιστη λειτουργία με ρύθμιση έντασης φωτός

Η λάμπα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με όλους τους ροοστάτες και μπορεί όχι μόνο να μειώσει τη φωτεινότητά της στο 0%, αλλά και να δημιουργήσει τη ζεστή ατμόσφαιρα που έχετε συνηθίσει με τις λάμπες πυρακτώσεως.

## Διπλασιάστε τη διάρκεια ζωής



Αυτός ο λαμπτήρας έχει διπλάσια διάρκεια ζωής από έναν τυπικό λαμπτήρα. Έτσι, αντικαθιστά ουσιαστικά δύο λαμπτήρες εξασφαλίζοντάς σας λιγότερα έξοδα και μικρότερο κόπο. Η διάρκεια ζωής υπολογίζεται με μέσο όρο χρήσης 2,7 ώρες την ημέρα ή 1.000 ώρες τον χρόνο.

# Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά

- Με ρύθμιση έντασης: Ναι
- Σχήμα λαμπτήρα: Κατευθυντικό σποτ
- Υποδοχή: GU5.3
- Τεχνολογία: Αλογόνου
- Κωδικός σχήματος λαμπτήρα: MR16

## Διαστάσεις λαμπτήρα

- Διάμετρος: 51 mm
- Ύψος: 46 mm
- Πλάτος: 51 mm

## Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ημέρα): 4 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 0.8
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 4.000 h
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 16.000

## Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Εφαρμογή: Φωτισμός ανάδειξης
- Γωνία δέσμης: 36 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 100
- Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K
- Κατηγορία χρώματος φωτός: Θερμό λευκό
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 205 lm
- Χρόνος εκκίνησης: 0 s
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: Άμεσος πλήρης φωτισμός

## Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 1
- Τάση: 12 - 24 V
- Ισχύς: 20 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): B

**Ονομαστικές τιμές**

- Ονομαστική γωνία ακτίνας: 36 μοίρα(ες)
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 4.000 h
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 205 lm
- Ονομαστική ισχύς: 20 W

**Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας**

- EAN/UPC – προϊόν: 8718696588703
- Καθαρό βάρος: 0,064 kg
- Μικτό βάρος: 0,073 kg
- Ύψος: 12,000 cm
- Μήκος: 4,900 cm
- Πλάτος: 14,000 cm
- Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC): 926000850064



Ημερομηνία έκδοσης:  
2023-11-07  
Έκδοση: 0.630

© 2023 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)