

PHILIPS

Foco halógeno

Foco halógeno 12 V

35 W

Casquillo GU4

Blanco cálido

Regulable



8718696588741



Iluminación de acento asombrosa

El foco halógeno Philips proporciona luz halógena direccional con tonos naturales y brillantes. Esta lámpara halógena regulable se ha diseñado para proporcionar haces enfocados que crean detalles brillantes en tu hogar. Es completamente regulable.

Calidad de luz superior

- Haz frío para objetos sensibles al calor
- Iluminación de acento decorativa

Regulable

- Con la mejor regulación para crear un ambiente agradable

Una opción económica y ecológica

- El doble de vida útil que una bombilla tradicional

Destacados

Haz frío

La temperatura inferior de la parte frontal de esta lámpara Philips es comparable a una bombilla de reflector estándar y minimiza el efecto de calor en objetos sensibles.

Iluminación de acento decorativa



Este foco Philips se ha diseñado para proporcionar un haz enfocado y brillante. Puedes utilizarlo para resaltar objetos especiales o combinar varios focos para la iluminación doméstica general.

Excelente capacidad de regulación

Esta lámpara puede utilizarse en combinación con todos los reguladores de intensidad luminosa y no sólo disminuye la luz hasta un 0%, sino que crea una atmósfera íntima similar a la bombilla incandescente.

El doble de vida útil



Esta bombilla dura dos veces más que una estándar; es decir, sustituye a dos bombillas, por lo que te permite reducir costes y complicaciones. La duración se basa en un uso medio de 2,7 horas al día o 1000 horas al año.

Especificaciones

Características

- Regulable: Sí
- Forma de la lámpara: Foco direccional
- Casquillo: GU4
- Tecnología: Halógeno

Dimensiones de la bombilla

- Diámetro: 35 mm
- Altura: 40 mm
- Anchura: 35 mm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 4 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.8
- Vida útil nominal: 4.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 16.000

Características de la luz

- Aplicación: Iluminación de acento
- Ángulo de apertura: 30 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 100
- Temperatura del color: 3000 K
- Categoría de color de luz: Blanco cálido
- Flujo lumínico nominal: 430 lm
- Tiempo de encendido: 0 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante

Consumo de energía

- Factor de potencia: 1
- Voltaje: 12 - 24 V
- Potencia: 35 W

Valores nominales

- Ángulo de apertura nominal: 30 °
- Vida útil especificada: 4.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 430 lm
- Intensidad nominal máxima: 1000 cd
- Potencia nominal: 35 W



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.672

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com