

PHILIPS

Reflektor
halogenowy

Halogen Spot 12 V

35 W

Trzonek GU5.3

Ciepła biel

Możliwość przyciemniania



8718696588765



Zachwycające oświetlenie akcentowe

Reflektor halogenowy firmy Philips emituje kierunkowe światło o naturalnych, skrzących się kolorach. Ta żarówka halogenowa zapewnia skupiony strumień świetlny i tworzy jasne akcenty w domu. Umożliwia również całkowite przyciemnienie.

Doskonała jakość światła

- Chłodna wiązka do oświetlania obiektów wrażliwych na temperaturę
- Dekoracyjne oświetlenie akcentowe

Ściemnialna

- Najlepsza efektywność przyciemniania pozwala stworzyć przytulny nastrój

Ekonomiczny i ekologiczny wybór

- Trwałość dwukrotnie wyższa niż w przypadku tradycyjnej żarówki

Zalety

Chłodna wiązka

Niższa temperatura emitowana przez źródła światła Philips – w porównaniu ze zwykłymi reflektorami – minimalizuje efekt nadmiernego ogrzewania wrażliwych obiektów.

Dekoracyjne oświetlenie akcentowe



Ten reflektor punktowy firmy Philips emituje jasny, skupiony strumień światła. Nadaje się do oświetlania wyjątkowych przedmiotów, a w przypadku użycia w większej liczbie może też stanowić oświetlenie ogólne domu.

Możliwość przyciemniania

Tego źródła światła można używać w połączeniu ze wszystkimi regulatorami przyciemniania. Nie tylko pozwala ono zmniejszyć intensywność światła do 0%, lecz także tworzy przytulną atmosferę, przypominającą tę rozlisaną przez tradycyjne żarówki.

Podwójnie wysoka trwałość



Ta żarówka działa dwa razy dłużej niż żarówka zwykła. Zatem jest zamiennikiem dwóch żarówek, co gwarantuje mniejsze wydatki i mniej kłopotów. Szacunkowa trwałość została obliczona przy założeniu, że średni czas świecenia to 2,7 godziny dziennie, co daje 1000 godzin w ciągu roku.

Dane techniczne

Właściwości

- Ściemnialna: Tak
- Kształt lampy: Typ punktowy kierunkowy
- Gniazdo: GU5.3
- Technologia: Halogen
- Kod kształtu lampy: MR16

Wymiary źródła światła

- Średnica: 51 mm
- Wysokość: 46 mm
- Szerokość: 51 mm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 4 a
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 0.8
- Nominalny okres eksploatacji: 4 000 h
- Liczba cykli pracy: 16 000

Właściwości światła

- Zastosowanie: Światło akcentowe
- Kąt rozsyłu światła: 36 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 100
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Kategoria barwy światła: Ciepły biały
- Nominalny strumień świetlny: 430 lm
- Czas rozświetlania: 0 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: Natychmiastowe rozświetlenie

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 1
- Zasilanie: 12 - 24 V
- Moc: 35 W
- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): B

Wartości znamionowe

- Znamionowy kąt rozsyłu światła: 36 °
- Trwałość znamionowa: 4 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 430 lm
- Znamionowa szczytowa intensywność: 1000 cd
- Moc znamionowa: 35 W

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696588765
- Waga netto: 0,064 kg
- Waga brutto: 0,073 kg
- Wysokość: 12,000 cm
- Długość: 4,900 cm
- Szerokość: 14,000 cm
- Numer seryjny (12NC): 926000850066



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.606

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com