

# PHILIPS

Lâmpada de halogéneo

Foco de halogéneo 12 V

3,5 W

Casquilho GU5.3

Branca quente

Intensidade regulável



8718696588765



## Iluminação de realce fascinante

O foco de halogéneo da Philips fornece luz de halogéneo direccional com tons naturais e brilhantes. Esta lâmpada de halogéneo foi concebida para fornecer feixes focados, criando realces de luz brilhantes na sua casa. A intensidade da luz é totalmente regulável.

### Luz de qualidade superior

- Feixe de luz fria para objectos sensíveis ao calor
- Iluminação de realce decorativa

### Intensidade regulável

- Melhor regulação da intensidade da luz para reduzir a luz e criar uma atmosfera acolhedora

### A escolha económica e ecológica

- O dobro da duração de uma lâmpada convencional

# Destques

## Feixe frio

A temperatura mais baixa em frente à lâmpada Philips, em comparação com uma lâmpada reflectora normal, minimiza o efeito do calor em objectos sensíveis.

## Iluminação de realce decorativa



Este foco Philips foi concebido para fornecer um feixe brilhante direccionado. Utilize-o para realçar os seus objectos especiais ou combinar vários focos para iluminação geral da sua casa.

## Melhor regulação da intensidade da luz

Esta lâmpada pode ser utilizada em combinação com todos os interruptores de regulação da intensidade e, além de conseguir reduzir a luminosidade até 0%, também cria uma atmosfera acolhedora semelhante à que está habituado com as lâmpadas incandescentes.

## Longa duração



Esta lâmpada dura o dobro de uma lâmpada convencional. Ou seja, esta substitui duas lâmpadas, para menores custos e menos incómodos. A vida útil baseia-se numa utilização média de 2:40 por dia ou 1000 horas por ano.

# Especificações

## Características

- Intensidade regulável: Sim
- Forma da lâmpada: Foco direccional
- Casquilho: GU5.3
- Tecnologia: Halogéneo
- Código da forma da lâmpada: MR16

## Dimensões da lâmpada

- Diâmetro: 51 mm
- Altura: 46 mm
- Largura: 51 mm

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 4 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 0.8
- Vida útil nominal: 4.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 16.000

## Características da luz

- Aplicação: Iluminação de realce
- Ângulo de feixe: 36 °
- Índice de restituição cromática (IRC): 100
- Temperatura da cor: 3000 K
- Categoria da cor da luz: Branca quente
- Fluxo luminoso nominal: 430 lm
- Tempo de acendimento: 0 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea

## Consumo de energia

- Fator de potência: 1
- Voltagem: 12 - 24 V
- Potência: 35 W

**Valores medidos**

- Ângulo de feixe medido: 36 °
- Vida útil nominal: 4.000 h
- Fluxo luminoso medido: 430 lm
- Intensidade de pico nominal: 1000 cd
- Potência medida: 35 W



Data de publicação:  
2023-11-10  
Versão: 0.648

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)