

PHILIPS

Halogen-Reflektor

Halogen-Spot 12V

50 W

GU5.3-Sockel

Warmweiß

Dimmbar



8718696588789



Atemberaubende Akzentbeleuchtung

Philips Halogen-Spots bieten gerichtetes Halogenlicht in natürlichen, leuchtenden Farbtönen. Diese Halogenlampen wurden speziell zur Abgabe konzentrierter Lichtstrahlen entwickelt, mit denen Sie helle Akzente in Ihrem Zuhause setzen können. Zudem sind sie dimmbar.

Überragende Lichtqualität

- Kühler Lichtstrahl für wärmeempfindliche Objekte
- Dekorative Akzentbeleuchtung

dimmbar

- Beste Dimmleistung für eine behagliche Atmosphäre

Für Umwelt und Geldbeutel die richtige Wahl

- Doppelt so lange Lebensdauer wie eine herkömmliche Lampe

Besonderheiten

Kühler Lichtstrahl

Die niedrigere Temperatur auf der Vorderseite der Philips Lampe im Vergleich zu einer herkömmlichen Reflektor-Glühlampe minimiert die Auswirkungen von Hitze auf wärmeempfindliche Objekte.

Dekorative Akzentbeleuchtung



Dieser Philips Spot wurde für gerichtetes, helles Licht konzipiert. Verwenden Sie ihn zur Akzentuierung besonderer Gegenstände, oder kombinieren Sie mehrere Spots für die allgemeine Beleuchtung Ihres Zuhauses.

Beste Dimmbarkeit

Diese Lampe kann mit allen Dimmern verwendet werden und kann nicht nur das Licht auf 0 % herunterdimmen, sondern auch die gleiche behagliche Atmosphäre schaffen, die Sie von Standardlampen gewohnt sind.

Doppelte Lebensdauer



Diese Lampe hält zweimal so lange wie eine Standardlampe. Sie ersetzt also zwei Lampen und erspart Ihnen so Aufwand und Kosten. Die Lebensdauer basiert auf einer durchschnittlichen Nutzung von 2,7 Std. pro Tag bzw. 1000 Std. pro Jahr.

Daten

Eigenschaften

- dimmbar: Ja
- Lampenform: Gerichteter Spot
- Sockel: GU5.3
- Technologie: Halogen
- Lampenformcode: MR16

Lampenabmessungen

- Durchmesser: 51 mm
- Höhe: 46 mm
- Breite: 51 mm

Lebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 4 a
- Lichtstromerhalt: 0.8
- Nominelle Nutzlebensdauer: 4.000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 16.000

Lichteigenschaften

- Anwendung: Akzentuierte Beleuchtung
- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 100
- Farbtemperatur: 3000 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß
- Nomineller Lichtstrom: 605 lm
- Startzeit: 0 s
- Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind: Sofort volle Lichtleistung

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 1
- Spannung: 12 - 24 V
- Wattleistung: 50 W
- Energieeffizienzlabel (EEL): B

Nennwerte

- Nennabstrahlwinkel: 36 Grad
- Nennlebensdauer: 4.000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 680 lm
- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 1000 cd
- Nennleistung: 50 W

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718696588789
- Nettogewicht: 0,064 kg
- Bruttogewicht: 0,073 kg
- Höhe: 12,000 cm
- Länge: 4,900 cm
- Breite: 14,000 cm
- Materialnummer (12NC): 926000850067



Ausstellungsdatum:
2023-11-07
Version: 0.631

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com