



PHILIPS
Led
Lamp
8 W-5 W-2 W (60 W)
E27
Warm/zeer warm/extra
warm
Niet-dimbaar



8718696588840



Eén lamp, drie lichtinstellingen

Soms wilt u de sfeer aanpassen aan wat u doet. Met de Philips SceneSwitch LED-lamp kunt u eenvoudig het licht dimmen met uw bestaande wandschakelaar. U heeft dus geen dure dimmer nodig.

Kies voor licht van hoge kwaliteit

- Leer meer over licht

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Geen UV of infrarood

Kies voor een duurzame oplossing

- Lampen met lange levensduur – gaan tot 15 jaar mee
- Beter voor uw portemonnee en de planeet

PHILIPS

Light beyond illumination

- Drie lichtinstellingen van 2700 K, 2500 K en 2200 K
- Geen dimmer of extra installatie nodig
- De lamp onthoudt de laatst gekozen lichtstand
- Hiermee zet u de lamp terug naar de standaard fabrieksinstelling

Comfortabel LED-licht dat aangenaam is voor uw ogen

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Kenmerken

Leer meer over licht



Kleurtemperatuur: licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangeduid in kelvin (K). Lampen met een lage kelvinwaarde produceren een warm, rustgevend licht, terwijl lampen met een hogere kelvinwaarde juist een koel, vitaliserend licht produceren. CRI: de kleurweergave-index (color rendering index – CRI) wordt gebruikt om het effect van een lichtbron op de kleurwaarneming te beschrijven. Natuurlijk zonlicht heeft een CRI van 100. De CRI van Philips LED-lampen is altijd hoger dan 80, wat verzekert dat kleuren levensecht en natuurlijk worden weergegeven.

Geen UV of IR




Het licht heeft geen infrarode component en straalt dus geen warmte uit. Ook is er geen ultraviolette component in dit licht. Deze twee eigenschappen betekenen dat weefsels en andere voorwerpen niet verbleken onder dit licht.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur



Met een levensduur van 15.000 uur hebt u minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen, en geniet u meer dan 15 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

Energiebesparing tot wel 80%



LED-technologie bespaart tot 80% energie in vergelijking met je standaard lamp. Daardoor betaalt hij zichzelf terug en bespaart je jaar na jaar weer geld. Bovendien helpt hij het milieu te beschermen.

Drie lichtinstellingen

Licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben die worden aangegeven in de eenheid Kelvin (K). Lampen met een lage Kelvin-waarde produceren warm en gezellig licht, terwijl lampen met een hoge Kelvin-waarde energiekeker licht produceren. Met deze nieuwe SceneSwitch-lampen kunt u van functionele verlichting naar natuurlijk licht naar een gezellig, warm dimlicht schakelen. Lichtniveaus kunnen worden gewijzigd van 100% naar 40% naar 10%. Nu kunt u uw kamer eenvoudig aanpassen aan verschillende taken of uw stemming.

Direct klaar voor gebruik



Zodra je de lamp uit de doos haalt, is deze klaar voor gebruik. De lamp heeft verschillende lichtstanden, één voor elke behoefte en stemming. De intelligentie zit in de lamp zelf, dus er is geen dimmer of andere extra installatie vereist. Vervang uw lamp door deze SceneSwitch lamp en wissel van lichtsfeer met uw bestaande wandschakelaar. Met minimale investering en moeite geniet u van het maximale comfort. Nu kunt u gemakkelijk de sfeer afstemmen op uw bezigheden en uw stemming.

Automatisch geheugen (SceneSwitch)



Deze SceneSwitch lamp heeft een ingebouwde geheugenchip die uw laatst gekozen lichtinstelling onthoudt als de verlichting langer dan 6 seconden is uitgeschakeld. Als u niet vaak tussen activiteiten wisselt, staat het licht in uw favoriete modus wanneer u het inschakelt.

Reset (SceneSwitch)

Indien er meerdere lampen worden gebruikt die niet meer zijn

gesynchroniseerd, schakelt u de verlichting binnen 1 seconde in en weer uit om de lampen terug te zetten naar de standaard fabrieksinstelling.

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen

Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Specificaties

Lampkenmerken

- Dimbaar: Nee
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fittinghouder: E27
- Technologie: Led
- Type glas: Mat

Lampafmeting

- Hoogte: 111 mm
- Gewicht: 0,059 kg
- Breedte: 61 mm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 a
- Lumenbehoudfactor: 0.7
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Aantal schakelcycli: 100.000

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700-2500-2200 K
- Lichtkleurcategorie: Warm/zeer warm/extra warm
- Nominale lichtstroom: 806-320-80 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: Instant full light

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 100 mA
- Kwikhoud: 0 mg
- Lampstroom: 100 lm/W

Verpakkingsinformatie

- Productfamilie: SceneSwitch

Opgenomen vermogen

- Energielabel: A+
- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 8-5-2 W
- Vermogensequivalent: 60 W
- Energy Efficiency Label: A+

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 806-320-80 lm
- Nominaal vermogen: 8-5-2 W

Afmetingen en gewicht inclusief verpakking

- SAP EAN/UPC – Stuk: 8718696588840
- EAN/UPC – Case: 8718696747766
- SAP brutogewicht EAN (per stuk): 0,084 kg

- Nettogewicht (per stuk): 0,060 kg
- SAP hoogte (per stuk): 16,600 cm
- SAP lengte (per stuk): 6,200 cm
- SAP breedte (per stuk): 10,000 cm



Publicatiedatum:
2019-04-02
Versie: 0.321

© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.