

PHILIPS

Ljuskälla


LED

8 W-60 W

E27

Varm/extra varm/Mycket varm

Ej dimbar



8718696588840



En lampa. Din strömbrytare. Tre ljusinställningar.

Anpassa rummets stämning efter dina aktiviteter. Med Philips SceneSwitch LED kan du enkelt ändra inställningarna från klart ljus till naturligt ljus och till ett mysigt varmt sken. Allt du behöver är din befintliga strömbrytare.

Välj en hållbar lösning

- Ljuskällor med lång livslängd – varar upp till 15 år

Ljus är mer än belysning

- Återställ lampan till fabriksinställningar.
- Ingen dimmer eller ytterligare installation krävs
- Lampan kan memorera din senaste inställning

Funktioner

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta lampor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Återställ (SceneSwitch)



Om flera lampor som används inte längre är synkroniserade kan du använda strömbrytaren (tänd och släck den inom 1 sekund) för att återställa lampan till fabriksinställningar.

Plug-and-play



Kräver inte ytterligare installation eller en dimmerströmbrytare. Glödlampan är inte lämpad för användning med dimmer. Om den används med en dimmer, ställ dimmern på 100 % ljusstyrka.

Automatiskt minne (SceneSwitch)



Den här SceneSwitch-lampan har ett inbyggt minneschip som sparar din senaste ljussättning om strömbrytaren är avstängd i mer än 6 sekunder. Om du inte växlar mellan aktiviteter särskilt ofta finns ditt favoritläge inställt när du tänder lampan.

Specifikationer

Egenskaper

- Dimbar: Nej
- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Teknologi: LED
- Typ av glas: Frostad

Storlek

- Höjd: 11,1 cm
- Vikt: 0,059 kg
- Bredd: 6,1 cm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 en
- Bibehållet ljusflöde: 0.7
- Nominell livslängd: 15 000 h
- Antal tändcykler: 100 000

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700–2500–2200 K
- Ljusfärgskategori: Varm/mycket varm/extra varm
- Nominellt ljusflöde: 806–320–80 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds direkt

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 100 mA
- Effektivitet: 100 lm/W

Förpackningsinformation

- Produktfamilj: SceneSwitch

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: 220–240 V
- Wattal: 8, 5, 2 W
- Wattmotsvarighet: 60 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A+

Produktens mått och vikt

- Längd: 11,1 cm

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 15 000 h
- Specifierat ljusflöde: 806–320–80 lm
- Specifierad effekt: 8–5–2 W

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.694

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com