

PHILIPS

Spot (dimmbar)

LED

5,5 W (50 W)

GU10

Warmweiß



8718696591482



Robuste LED- Arbeitsbeleuchtung mit hoher Lichtqualität

Die Funktion zum graduellen Dimmen ermöglicht es, die LEDs auf die unterschiedlichen warmen Lichttöne herkömmlicher Spots zu dimmen.

Für Spots und Allgemeinbeleuchtung geeignet

- 36 ° Halogen-Lichtstrahl
- Gleichmäßige Lichtverteilung

Dekoratives klassisches Design

- Warmweißes Licht wie bei einer Glühlampe (2.700 K)

Besonderheiten


36 ° Halogen-Lichtstrahl

Dieser LED-Spot bietet die vertraute fokussierte Lichtleistung und die Optik von Halogen-Spots und ist sowohl für die Akzentbeleuchtung als auch für die Allgemeinbeleuchtung geeignet.

Gleichmäßige Lichtverteilung

Die einzelne optische Linse liefert im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen einen erstklassigen Lichtstrahl ohne Schatten.

2700 K



Schaffen Sie dekoratives Licht im klassischen Design, optimal geeignet

für transparente oder klassische Leuchten.

Daten

Eigenschaften

- Form: Spot
- dimmbar: Ja
- Lampenform: Reflektor, Richtwirkung
- Sockel: GU10

Lampenabmessungen

- Höhe: 5.3 cm
- Breite: 5 cm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 a
- Lichtstromerhalt: 0.7
- Nominelle Nutzlebensdauer: 15'000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000

Lichteigenschaften

- Anwendung: Akzentuierte Beleuchtung
- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß
- Nomineller Lichtstrom: 350 lm
- Startzeit: <0.5 s

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 30 mA
- Lichtausbeute: 80 lm/W

Informationen zur Verpackung

- Produktfamilie: LED Classic, EyeComfort

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.7
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 5.5 W
- Äquivalente Wattleistung: 50 W
- Energieeffizienzlabel (EEL): A+

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 5.3 cm

Nennwerte

- Nennabstrahlwinkel: 36 Grad
- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 650 cd
- Nennleistung: 5.5 W

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718696591482
- Nettogewicht: 0.038 kg
- Bruttogewicht: 0.048 kg
- Höhe: 5.800 cm
- Länge: 5.800 cm
- Breite: 5.800 cm
- Materialnummer (12NC): 929001218891



Ausstellungsdatum:
2023-11-07
Version: 0.461

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com