

PHILIPS

Lampadina

LED

8 W (60 W)

E27

Bianca fredda/bianca calda

**One bulb
two light colors**



8718696598375



Una lampadina. Il tuo interruttore. Due impostazioni di colore.

Cambia l'atmosfera della tua stanza adattandola alle tue attività. Grazie alla lampadina LED Philips SceneSwitch, puoi cambiare facilmente l'impostazione da una luce calda luminosa ad una fredda ed energizzante. Non serve altro che il tuo interruttore esistente.

Luce di qualità elevata

- Ulteriori informazioni sulla luce
- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni
- Consente di risparmiare denaro e proteggere l'ambiente

Una luce che non è solo illuminazione

- Non richiede dimmer o altre installazioni
- Ripristina la lampada alle impostazioni predefinite di fabbrica
- Puoi cambiare il colore della luce utilizzando il tuo interruttore a muro

In evidenza

Ulteriori informazioni sulla luce



Temperatura di colore: la luce può avere diverse temperature di colore, indicate con l'unità di misura Kelvin (K). Le lampadine con valore Kelvin basso emettono una luce calda, più rilassante, mentre quelle con valore Kelvin più alto producono una luce fredda, più energizzante. IRC: l'indice di resa cromatica (IRC) viene utilizzato per descrivere l'effetto di una sorgente di luce sull'aspetto del colore. La luce solare naturale ha un IRC di 100. L'IRC delle lampadine LED di Philips è sempre maggiore di 80 e questo assicura colori più fedeli e naturali.

LED soffusi pensati per i tuoi occhi




Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Durata di vita di 15.000 ore




Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

Fino al 80% di risparmio energetico



Tecnologia LED per un risparmio energetico fino all'80% rispetto alle lampadine tradizionali. Pertanto, consente un rapido ritorno dell'investimento, di risparmiare denaro anno dopo anno e aiutare a proteggere l'ambiente.

Plug and Play



Offre fin da subito una grande varietà di scenari luminosi che si adattano alle tue esigenze e all'atmosfera. L'intelligenza è all'interno della lampadina, quindi non servono né dimmer né altre installazioni. Basta sostituire la tua lampadina con una lampadina Scene Switch per passare da uno scenario all'altro semplicemente utilizzando il tuo interruttore a muro. Il massimo livello di comfort con il minimo investimento e impegno. Ora puoi cambiare facilmente l'atmosfera adattandola alle tue attività e al tuo stato d'animo.

Ripristino (Sceneswitch)



Se utilizzi più lampade e non sono più sincronizzate, ti basta premere l'interruttore (accenderlo e spegnerlo di nuovo entro 1 secondo) per ripristinare le lampade alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Due colori della luce (SceneSwitch)

Utilizza l'interruttore per cambiare l'atmosfera, passando da una luce

simile a quella naturale diurna a una luce calda e confortevole, che ti aiuta a rilassarti e a goderti momenti unici. Ora

puoi personalizzare facilmente la tua stanza per tutta una serie di attività o adattarla al tuo stato d'animo.

Specifiche

Caratteristiche

- Regolabile: No
- Uso previsto: Interni
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Tecnologia: LED
- Tipo di vetro: Incassi con lente satinata

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 11,1 cm
- Peso: 0,052 kg
- Larghezza: 6,1 cm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 a
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.7
- Durata nominale: 15.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 100.000

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700/4000 K
- Luce colorata: Bianca fredda/bianca calda
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: Massima intensità luminosa istantanea

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 78 mA
- Efficienza: 100 lm/W

Informazioni sulla confezione

- Famiglia di prodotti: SceneSwitch, EyeComfort

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Potenza effettiva (W): 8 W
- Potenza lampada equivalente (W): 60 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): A+

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 11,1 cm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Potenza nominale: 8 W

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696598375
- Peso netto: 0,060 kg
- Peso lordo: 0,084 kg
- Altezza: 16,600 cm
- Lunghezza: 6,200 cm
- Larghezza: 10,000 cm
- Numero del materiale (12NC): 929001905901



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.696

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.