

PHILIPS

Żarówka


LED

8 W (60 W)

E27

Chłodna biel / ciepła biel

**One bulb
two light colors**



8718696598375



Jedna żarówka. Przełącznik. Dwa ustawienia kolorów.

Dostosuj atmosferę w pokoju do wykonywanej czynności. Dzięki żarówce LED Philips SceneSwitch możesz łatwo zmienić ustawienie oświetlenia z ciepłego i jasnego na chłodne i pobudzające. Wystarczy jedynie przełącznik.

Wysokiej jakości światło

- Poszerz swoją wiedzę o oświetleniu
- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Wysoka trwałość źródeł światła – nawet 15 lat
- Rozwiązanie korzystniejsze dla portfela i dla środowiska

Więcej niż oświetlenie

- Nie wymaga dodatkowej instalacji ani użycia regulatora przyciemniania
- Przywracanie ustawień źródła światła do wartości fabrycznych
- Kolor światła zmienia się za pomocą wyłącznika światła na ścianie

Zalety

Poszerz swoją wiedzę o oświetleniu



Światło może mieć różne temperatury barwowe oznaczane za pomocą jednostek zwanych kelwinami (K). Źródła światła o niskiej wartości kelwinów zapewniają ciepłe, łagodniejsze światło, a źródła światła o wysokiej wartości kelwinów dają światło chłodne, bardziej pobudzające. Wskaźnik oddawania barw (CRI) opisuje wpływ źródła światła na wygląd kolorów. Wskaźnik CRI naturalnego światła słonecznego wynosi 100. Wskaźnik CRI źródeł światła LED firmy Philips jest zawsze wyższy niż 80, dzięki czemu wiernie i naturalnie oddają one kolory.

Łagodne światło LED, które nie męczy wzroku




Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odblasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były delikatne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

Średnia trwałość znamionowa: 15 000 godzin



Dzięki trwałości źródła światła wynoszącej nawet 15 000 godzin możesz uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą. Korzystaj z idealnego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 15 lat.

Do 80% zaoszczędzonej energii



Technologia LED umożliwia zaoszczędzenie nawet 80% energii w stosunku do standardowych żarówek. Zakup zwróci się w krótkim czasie i pozwoli oszczędzać pieniądze przez kolejne lata. Możesz też zadbać o środowisko naturalne.

Plug and play



Od razu po wyjęciu z opakowania żarówka zapewnia doskonałe aranżacje świetlne odpowiadające różnym potrzebom i nastrojom użytkownika. Jest inteligentna i nie wymaga użycia ściemniacza ani dodatkowej instalacji. Wystarczy wymienić posiadaną żarówkę na żarówkę SceneSwitch, aby móc przełączać aranżacje świetlne za pomocą istniejącego włącznika światła na ścianie. Przy najmniejszych możliwych kosztach i wysiłku można zyskać najwyższy poziom komfortu. Możesz teraz w prosty sposób zmienić nastrój w pomieszczeniu, aby dostosować go do swojego nastroju i tego, czym się zajmujesz.

Resetowanie (SceneSwitch)



W przypadku korzystania z wielu źródeł światła, które nie są zsynchronizowane, wystarczy włączyć i w ciągu 1 sekundy ponownie wyłączyć przełącznik, aby przywrócić ich domyślne ustawienia fabryczne.

Dwa kolory światła (SceneSwitch)

Użyj włącznika, aby zmienić nastrój – zamień światło podobne do naturalnego światła dziennego na

ciepłe i przytulne oświetlenie, które pomaga się zrelaksować i cieszyć chwilą. Teraz z łatwością można dopasować pokój do różnych

aktywności lub dostosować go w zależności od nastroju.

Dane techniczne

Właściwości

- Ściemnialna: Nie
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Wnętrza
- Kształt lampy: Żarówka bezkierunkowa
- Gniazdo: E27
- Technologia: LED
- Typ szkła: Matowy

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 11,1 cm
- Waga: 0,052 kg
- Szerokość: 6,1 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 a
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 0.7
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Liczba cykli pracy: 100 000

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700/4000 K
- Kategoria barwy światła: Chłodna biel / ciepła biel
- Nominalny strumień świetlny: 806 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: Natychmiastowe rozświetlenie

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 78 mA
- Wydajność: 100 lm/W

Informacje o pakowaniu

- Rodzina produktów: SceneSwitch, EyeComfort

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.5
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 8 W
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): A+

Wymiary i waga produktu

- Długość: 11,1 cm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 806 lm
- Moc znamionowa: 8 W

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60 Hz



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.696

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com