

PHILIPS

Kynttilälamppu ja
Lustre

LED

5,5–40 W

E14

Lämmin / erityisen lämmin /
todella lämmin

Ei himmennettävä



8718696598474



Yksi lamppu, valitsemasi kytkin ja kolme valaistusasetusta

Luo täydellinen tunnelmavalistus tilanteeseen kuin tilanteeseen. Philipsin SceneSwitch LED -lamppujen avulla voit muuttaa valaistuksen helposti kirkkaasta luonnolliseksi ja kodikkaan lämpimäksi. Tämä onnistuu nykyisellä kytkimelläsi.

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Palauta lampun tehdasasetukset
- Himmennintä tai lisäasennuksia ei tarvita
- Lamppu muistaa viimeisimmän valoasetuksesi

Kohokohdat

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lampujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

SceneSwitchin nollaus



Jos käytössäsi on useita synkronoimattomia lamppeja, voit palauttaa tehdasasetukset kytkemällä valot päälle ja sammuttamalla ne välittömästi.

Plug and Play



Himmennintä tai lisäasennuksia ei tarvita. Tämä lamppu ei sovellu käytettäväksi himmentimien kanssa. Jos lamppea käytetään himmentimessä, aseta himmentimen kirkkaus 100-prosenttiseksi.

Automaattinen SceneSwitch-muistitoiminto



SceneSwitch-lampussa on sisäänrakennettu muistisiru, joka tallentaa viimeisimmän valoasetuksesi, kun valo on sammutettuna vähintään 6 sekunnin ajan. Jos et vaihtelee valoasetuksiasi usein, lempiasetuksesi on aina valmiina, kun kytket lampun uudelleen päälle.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Muoto: Kynttilälamppu
- Himmennettävä: ei
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kynttilä
- Pisto: E14

Polttimon mitat

- Korkeus: 11,3 cm
- Leveys: 3,8 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 a
- Lumen-pysyvyyskerroin: 0.7
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 100 000

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Pehmeä valo
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700–2500–2200 K
- Valon väriluokka: Lämmin / erittäin lämmin / todella lämmin
- Valovirta: 470–190–50 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lamppuluokituksen riskiryhmä: RG1
- Lampun virta: 50 mA

Pakkauksen tiedot

- Tuoteperhe: SceneSwitch, EyeComfort

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 5,5, 4, 2 W
- Tehon vastaavuus: 40 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A+

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 11,3 cm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 470–190–50 lm
- Mitoitusteho: 5.5–4–2 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.686

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com